

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
99	サンフレキ ROBO N2 型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 N2BG (標準品)	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 54</td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>74.0</td><td>74.0</td><td>48.0</td><td>16.0</td><td>37</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 63</td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>74.0</td><td>51.6</td><td>16.0</td><td>41</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N2BG 20LG)。ただしにはライトグレー色品はありません。 注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ</p> <p>追加</p> <p>注 5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BG 54	54	46	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	59.6	G2								○	○	N2BG 63	63	51	80.9	80.9	74.0	51.6	16.0	41	5.0	59.6	G2								<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 54</td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>74.0</td><td>74.0</td><td>48.0</td><td>16.0</td><td>37</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 63</td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>74.0</td><td>51.6</td><td>16.0</td><td>41</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N2BG 20LG)。ただしにはライトグレー色品はありません。 注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ 注 5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BG 54	54	46	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	59.6	G2								○	○	N2BG 63	63	51	80.9	80.9	74.0	51.6	16.0	41	5.0	59.6	G2																																																																																																																																																																															
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
○	○	N2BG 54	54	46	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	59.6	G2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	N2BG 63	63	51	80.9	80.9	74.0	51.6	16.0	41	5.0	59.6	G2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
○	○	N2BG 54	54	46	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	59.6	G2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	N2BG 63	63	51	80.9	80.9	74.0	51.6	16.0	41	5.0	59.6	G2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
99	サンフレキ ROBO N2 型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 N2BG (径違い品)	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 20 28</td><td>NP</td><td>20</td><td>14</td><td>34.4</td><td>46.4</td><td>44.0</td><td>15.1</td><td>12.0</td><td>28</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 25 16</td><td>NF</td><td>14</td><td>40.8</td><td>40.8</td><td>29.0</td><td>14.5</td><td>12.0</td><td>32</td><td>3.8</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 25 28</td><td>NFX</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>46.4</td><td>44.0</td><td>19.8</td><td>14.0</td><td>32</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 40 54</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>74.4</td><td>74.0</td><td>33.7</td><td>16.0</td><td>36</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>追加</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BG 20 28	NP	20	14	34.4	46.4	44.0	15.1	12.0	28	4.5	33.2	G1							○	○	N2BG 25 16	NF	14	40.8	40.8	29.0	14.5	12.0	32	3.8	20.9	G1/2								○	○	N2BG 25 28	NFX	25	19	40.8	46.4	44.0	19.8	14.0	32	4.5	33.2	G1							○	○	N2BG 40 54	40	33	57.3	74.4	74.0	33.7	16.0	36	5.0	59.6	G2								<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 20 28</td><td>NF</td><td>14</td><td>34.4</td><td>46.4</td><td>44.0</td><td>15.1</td><td>12.0</td><td>28</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 25 16</td><td>NF</td><td>14</td><td>40.8</td><td>40.8</td><td>29.0</td><td>14.5</td><td>12.0</td><td>32</td><td>3.8</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 25 28</td><td>NFX</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>46.4</td><td>44.0</td><td>19.8</td><td>14.0</td><td>32</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 40 54</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>74.4</td><td>74.0</td><td>33.7</td><td>16.0</td><td>36</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BG 20 28	NF	14	34.4	46.4	44.0	15.1	12.0	28	4.5	33.2	G1								○	○	N2BG 25 16	NF	14	40.8	40.8	29.0	14.5	12.0	32	3.8	20.9	G1/2								○	○	N2BG 25 28	NFX	25	19	40.8	46.4	44.0	19.8	14.0	32	4.5	33.2	G1							○	○	N2BG 40 54	40	33	57.3	74.4	74.0	33.7	16.0	36	5.0	59.6	G2																																																																																											
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
○	○	N2BG 20 28	NP	20	14	34.4	46.4	44.0	15.1	12.0	28	4.5	33.2	G1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
○	○	N2BG 25 16	NF	14	40.8	40.8	29.0	14.5	12.0	32	3.8	20.9	G1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	N2BG 25 28	NFX	25	19	40.8	46.4	44.0	19.8	14.0	32	4.5	33.2	G1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
○	○	N2BG 40 54	40	33	57.3	74.4	74.0	33.7	16.0	36	5.0	59.6	G2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
○	○	N2BG 20 28	NF	14	34.4	46.4	44.0	15.1	12.0	28	4.5	33.2	G1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	N2BG 25 16	NF	14	40.8	40.8	29.0	14.5	12.0	32	3.8	20.9	G1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	N2BG 25 28	NFX	25	19	40.8	46.4	44.0	19.8	14.0	32	4.5	33.2	G1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
○	○	N2BG 40 54	40	33	57.3	74.4	74.0	33.7	16.0	36	5.0	59.6	G2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
99	サンフレキ ROBO N2 型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 N2BG※L※ (長いおねじ品)	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 25 L21</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>40.8</td><td>36.0</td><td>19.5</td><td>21.0</td><td>32</td><td>3.8</td><td>26.4</td><td>G3/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 32 L24</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>44.0</td><td>25.5</td><td>24.0</td><td>32</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 40 L24</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>53.0</td><td>33.5</td><td>24.0</td><td>36</td><td>4.5</td><td>41.9</td><td>G1-1/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 50 L24</td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>61.0</td><td>39.6</td><td>24.0</td><td>37</td><td>5.0</td><td>47.8</td><td>G1-1/2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p> <p>追加</p> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BG 25 L21	NP	25	19	40.8	40.8	36.0	19.5	21.0	32	3.8	26.4	G3/4							○	○	N2BG 32 L24	NF	32	25	48.3	48.3	44.0	25.5	24.0	32	4.5	33.2	G1							○	○	N2BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	24.0	36	4.5	41.9	G1-1/4							○	○	N2BG 50 L24	50	39	67.7	67.7	61.0	39.6	24.0	37	5.0	47.8	G1-1/2								<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 25 L21</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>40.8</td><td>36.0</td><td>19.5</td><td>21.0</td><td>32</td><td>3.8</td><td>26.4</td><td>G3/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 32 L24</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>44.0</td><td>25.5</td><td>24.0</td><td>32</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 40 L24</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>53.0</td><td>33.5</td><td>24.0</td><td>36</td><td>4.5</td><td>41.9</td><td>G1-1/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BG 50 L24</td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>61.0</td><td>39.6</td><td>24.0</td><td>37</td><td>5.0</td><td>47.8</td><td>G1-1/2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BG 25 L21	NP	25	19	40.8	40.8	36.0	19.5	21.0	32	3.8	26.4	G3/4							○	○	N2BG 32 L24	NF	32	25	48.3	48.3	44.0	25.5	24.0	32	4.5	33.2	G1							○	○	N2BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	24.0	36	4.5	41.9	G1-1/4							○	○	N2BG 50 L24	50	39	67.7	67.7	61.0	39.6	24.0	37	5.0	47.8	G1-1/2																																																																																											
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
○	○	N2BG 25 L21	NP	25	19	40.8	40.8	36.0	19.5	21.0	32	3.8	26.4	G3/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
○	○	N2BG 32 L24	NF	32	25	48.3	48.3	44.0	25.5	24.0	32	4.5	33.2	G1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
○	○	N2BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	24.0	36	4.5	41.9	G1-1/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
○	○	N2BG 50 L24	50	39	67.7	67.7	61.0	39.6	24.0	37	5.0	47.8	G1-1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
○	○	N2BG 25 L21	NP	25	19	40.8	40.8	36.0	19.5	21.0	32	3.8	26.4	G3/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
○	○	N2BG 32 L24	NF	32	25	48.3	48.3	44.0	25.5	24.0	32	4.5	33.2	G1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
○	○	N2BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	24.0	36	4.5	41.9	G1-1/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
○	○	N2BG 50 L24	50	39	67.7	67.7	61.0	39.6	24.0	37	5.0	47.8	G1-1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100	サンフレキ ROBO N2 型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 N2BM	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 34 40</td><td>34</td><td>29</td><td>49.0</td><td>49.0</td><td>53.0</td><td>29.7</td><td>12.0</td><td>32</td><td>4.5</td><td>39.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 40</td><td>注 4</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>53.0</td><td>33.5</td><td>12.0</td><td>36</td><td>4.5</td><td>39.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 42 40 注 1</td><td>42</td><td>32</td><td>60.3</td><td>60.3</td><td>53.0</td><td>33.5</td><td>12.0</td><td>36</td><td>4.5</td><td>39.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 50</td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>65.0</td><td>43.2</td><td>14.0</td><td>37</td><td>5.0</td><td>49.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 54 50 注 1</td><td>54</td><td>42</td><td>71.4</td><td>71.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.0</td><td>49.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 63</td><td>63</td><td>55</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>79.0</td><td>55.6</td><td>14.0</td><td>41</td><td>5.0</td><td>62.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N2BM 20LG)。ただしにはライトグレー色品はありません。 注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズの</p> <p>追加</p> <p>注 5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BM 34 40	34	29	49.0	49.0	53.0	29.7	12.0	32	4.5	39.9									○	○	N2BM 40	注 4	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9								○	○	N2BM 42 40 注 1	42	32	60.3	60.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9									○	○	N2BM 50	50	42	67.7	67.7	65.0	43.2	14.0	37	5.0	49.9									○	○	N2BM 54 50 注 1	54	42	71.4	71.4					5.0	49.9									○	○	N2BM 63	63	55	80.9	80.9	79.0	55.6	14.0	41	5.0	62.9									<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 34 40</td><td>34</td><td>29</td><td>49.0</td><td>49.0</td><td>53.0</td><td>29.7</td><td>12.0</td><td>32</td><td>4.5</td><td>39.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 40</td><td>注 4</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>53.0</td><td>33.5</td><td>12.0</td><td>36</td><td>4.5</td><td>39.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 42 40 注 1</td><td>42</td><td>32</td><td>60.3</td><td>60.3</td><td>53.0</td><td>33.5</td><td>12.0</td><td>36</td><td>4.5</td><td>39.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 50</td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>65.0</td><td>43.2</td><td>14.0</td><td>37</td><td>5.0</td><td>49.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 54 50 注 1</td><td>54</td><td>42</td><td>71.4</td><td>71.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.0</td><td>49.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BM 63</td><td>63</td><td>55</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>79.0</td><td>55.6</td><td>14.0</td><td>41</td><td>5.0</td><td>62.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N2BM 20LG)。ただしにはライトグレー色品はありません。 注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズの 注 5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BM 34 40	34	29	49.0	49.0	53.0	29.7	12.0	32	4.5	39.9									○	○	N2BM 40	注 4	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9								○	○	N2BM 42 40 注 1	42	32	60.3	60.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9									○	○	N2BM 50	50	42	67.7	67.7	65.0	43.2	14.0	37	5.0	49.9									○	○	N2BM 54 50 注 1	54	42	71.4	71.4					5.0	49.9									○	○	N2BM 63	63	55	80.9	80.9	79.0	55.6	14.0	41	5.0	62.9								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
○	○	N2BM 34 40	34	29	49.0	49.0	53.0	29.7	12.0	32	4.5	39.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BM 40	注 4	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	N2BM 42 40 注 1	42	32	60.3	60.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BM 50	50	42	67.7	67.7	65.0	43.2	14.0	37	5.0	49.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BM 54 50 注 1	54	42	71.4	71.4					5.0	49.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BM 63	63	55	80.9	80.9	79.0	55.6	14.0	41	5.0	62.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
○	○	N2BM 34 40	34	29	49.0	49.0	53.0	29.7	12.0	32	4.5	39.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BM 40	注 4	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	○	N2BM 42 40 注 1	42	32	60.3	60.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BM 50	50	42	67.7	67.7	65.0	43.2	14.0	37	5.0	49.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BM 54 50 注 1	54	42	71.4	71.4					5.0	49.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BM 63	63	55	80.9	80.9	79.0	55.6	14.0	41	5.0	62.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
100	サンフレキ ROBO N2 型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 N2BPG	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 34 29</td><td>34</td><td>28</td><td>49.0</td><td>49.0</td><td>49.0</td><td>29.0</td><td>11.0</td><td>32</td><td>3.6</td><td>37.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 40 29</td><td>40</td><td>30</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>49.0</td><td>31.1</td><td>14.0</td><td>36</td><td>3.6</td><td>37.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 42 36</td><td>42</td><td>35</td><td>60.3</td><td>60.3</td><td>61.0</td><td>36.1</td><td>16.0</td><td>36</td><td>4.5</td><td>47.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 54 48 注 1</td><td>54</td><td>47</td><td>71.4</td><td>74.0</td><td>74.0</td><td>48.0</td><td>16.0</td><td>37</td><td>5.0</td><td>59.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 63 48</td><td>63</td><td>52</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>74.0</td><td>53.0</td><td>16.0</td><td>41</td><td>5.0</td><td>59.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズの</p> <p>追加</p> <p>注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BPG 34 29	34	28	49.0	49.0	49.0	29.0	11.0	32	3.6	37.1									○	○	N2BPG 40 29	40	30	57.3	57.3	49.0	31.1	14.0	36	3.6	37.1									○	○	N2BPG 42 36	42	35	60.3	60.3	61.0	36.1	16.0	36	4.5	47.1									○	○	N2BPG 54 48 注 1	54	47	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	59.1									○	○	N2BPG 63 48	63	52	80.9	80.9	74.0	53.0	16.0	41	5.0	59.1									<table border="1"> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 34 29</td><td>34</td><td>28</td><td>49.0</td><td>49.0</td><td>49.0</td><td>29.0</td><td>11.0</td><td>32</td><td>3.6</td><td>37.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 40 29</td><td>40</td><td>30</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>49.0</td><td>31.1</td><td>14.0</td><td>36</td><td>3.6</td><td>37.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 42 36</td><td>42</td><td>35</td><td>60.3</td><td>60.3</td><td>61.0</td><td>36.1</td><td>16.0</td><td>36</td><td>4.5</td><td>47.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 54 48 注 1</td><td>54</td><td>47</td><td>71.4</td><td>74.0</td><td>74.0</td><td>48.0</td><td>16.0</td><td>37</td><td>5.0</td><td>59.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>N2BPG 63 48</td><td>63</td><td>52</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>74.0</td><td>53.0</td><td>16.0</td><td>41</td><td>5.0</td><td>59.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズの 注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	N2BPG 34 29	34	28	49.0	49.0	49.0	29.0	11.0	32	3.6	37.1									○	○	N2BPG 40 29	40	30	57.3	57.3	49.0	31.1	14.0	36	3.6	37.1									○	○	N2BPG 42 36	42	35	60.3	60.3	61.0	36.1	16.0	36	4.5	47.1									○	○	N2BPG 54 48 注 1	54	47	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	59.1									○	○	N2BPG 63 48	63	52	80.9	80.9	74.0	53.0	16.0	41	5.0	59.1																																																		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
○	○	N2BPG 34 29	34	28	49.0	49.0	49.0	29.0	11.0	32	3.6	37.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BPG 40 29	40	30	57.3	57.3	49.0	31.1	14.0	36	3.6	37.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BPG 42 36	42	35	60.3	60.3	61.0	36.1	16.0	36	4.5	47.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BPG 54 48 注 1	54	47	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	59.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BPG 63 48	63	52	80.9	80.9	74.0	53.0	16.0	41	5.0	59.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
○	○	N2BPG 34 29	34	28	49.0	49.0	49.0	29.0	11.0	32	3.6	37.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BPG 40 29	40	30	57.3	57.3	49.0	31.1	14.0	36	3.6	37.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BPG 42 36	42	35	60.3	60.3	61.0	36.1	16.0	36	4.5	47.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BPG 54 48 注 1	54	47	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	59.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	○	N2BPG 63 48	63	52	80.9	80.9	74.0	53.0	16.0	41	5.0	59.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																
100	<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 N2BT</p>	<table border="1"> <tr><td>N2BT 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>24</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>44.0</td><td>25.0</td><td>14.0</td><td>32</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>N2BT 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>53.0</td><td>33.3</td><td>14.0</td><td>36</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>N2BT 50</td><td></td><td>50</td><td>38</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>62.0</td><td>39.4</td><td>16.0</td><td>37</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>N2BT 63</td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>74.0</td><td>51.9</td><td>16.0</td><td>41</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>追加</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N2BT 32	NF	32	24	48.3	48.3	44.0	25.0	14.0	32	4.5	N2BT 40	NFX	40	32	57.3	57.3	53.0	33.3	14.0	36	4.5	N2BT 50		50	38	67.7	67.7	62.0	39.4	16.0	37	5.0	N2BT 63		63	51	80.9	80.9	74.0	51.9	16.0	41	5.0	<table border="1"> <tr><td>N2BT 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>24</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>44.0</td><td>25.0</td><td>14.0</td><td>32</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>N2BT 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>53.0</td><td>33.3</td><td>14.0</td><td>36</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>N2BT 50</td><td></td><td>50</td><td>38</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>62.0</td><td>39.4</td><td>16.0</td><td>37</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>N2BT 63</td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>74.0</td><td>51.9</td><td>16.0</td><td>41</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N2BT 32	NF	32	24	48.3	48.3	44.0	25.0	14.0	32	4.5	N2BT 40	NFX	40	32	57.3	57.3	53.0	33.3	14.0	36	4.5	N2BT 50		50	38	67.7	67.7	62.0	39.4	16.0	37	5.0	N2BT 63		63	51	80.9	80.9	74.0	51.9	16.0	41	5.0																																																																								
N2BT 32	NF	32	24	48.3	48.3	44.0	25.0	14.0	32	4.5																																																																																																																																																									
N2BT 40	NFX	40	32	57.3	57.3	53.0	33.3	14.0	36	4.5																																																																																																																																																									
N2BT 50		50	38	67.7	67.7	62.0	39.4	16.0	37	5.0																																																																																																																																																									
N2BT 63		63	51	80.9	80.9	74.0	51.9	16.0	41	5.0																																																																																																																																																									
N2BT 32	NF	32	24	48.3	48.3	44.0	25.0	14.0	32	4.5																																																																																																																																																									
N2BT 40	NFX	40	32	57.3	57.3	53.0	33.3	14.0	36	4.5																																																																																																																																																									
N2BT 50		50	38	67.7	67.7	62.0	39.4	16.0	37	5.0																																																																																																																																																									
N2BT 63		63	51	80.9	80.9	74.0	51.9	16.0	41	5.0																																																																																																																																																									
100	<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 N2BC</p>	<table border="1"> <tr><td>N2BC 25</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>40.8</td><td>34.0</td><td>19.6</td><td>12.0</td><td>32</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>N2BC 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>41.0</td><td>25.7</td><td>14.0</td><td>32</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>N2BC 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>31</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>49.0</td><td>31.9</td><td>14.0</td><td>36</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>N2BC 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>16.0</td><td>37</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>N2BC 63</td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>79.0</td><td>55.1</td><td>16.0</td><td>41</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>追加</p> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N2BC 25	NP	25	19	40.8	40.8	34.0	19.6	12.0	32	3.2	N2BC 32	NF	32	25	48.3	48.3	41.0	25.7	14.0	32	3.8	N2BC 40	NFX	40	31	57.3	57.3	49.0	31.9	14.0	36	3.8	N2BC 50		50	42	67.7	67.7	65.0	43.0	16.0	37	5.0	N2BC 63		63	54	80.9	80.9	79.0	55.1	16.0	41	5.0	<table border="1"> <tr><td>N2BC 25</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>40.8</td><td>34.0</td><td>19.6</td><td>12.0</td><td>32</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>N2BC 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>41.0</td><td>25.7</td><td>14.0</td><td>32</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>N2BC 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>31</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>49.0</td><td>31.9</td><td>14.0</td><td>36</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>N2BC 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>16.0</td><td>37</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>N2BC 63</td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>79.0</td><td>55.1</td><td>16.0</td><td>41</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N2BC 25	NP	25	19	40.8	40.8	34.0	19.6	12.0	32	3.2	N2BC 32	NF	32	25	48.3	48.3	41.0	25.7	14.0	32	3.8	N2BC 40	NFX	40	31	57.3	57.3	49.0	31.9	14.0	36	3.8	N2BC 50		50	42	67.7	67.7	65.0	43.0	16.0	37	5.0	N2BC 63		63	54	80.9	80.9	79.0	55.1	16.0	41	5.0																																																		
N2BC 25	NP	25	19	40.8	40.8	34.0	19.6	12.0	32	3.2																																																																																																																																																									
N2BC 32	NF	32	25	48.3	48.3	41.0	25.7	14.0	32	3.8																																																																																																																																																									
N2BC 40	NFX	40	31	57.3	57.3	49.0	31.9	14.0	36	3.8																																																																																																																																																									
N2BC 50		50	42	67.7	67.7	65.0	43.0	16.0	37	5.0																																																																																																																																																									
N2BC 63		63	54	80.9	80.9	79.0	55.1	16.0	41	5.0																																																																																																																																																									
N2BC 25	NP	25	19	40.8	40.8	34.0	19.6	12.0	32	3.2																																																																																																																																																									
N2BC 32	NF	32	25	48.3	48.3	41.0	25.7	14.0	32	3.8																																																																																																																																																									
N2BC 40	NFX	40	31	57.3	57.3	49.0	31.9	14.0	36	3.8																																																																																																																																																									
N2BC 50		50	42	67.7	67.7	65.0	43.0	16.0	37	5.0																																																																																																																																																									
N2BC 63		63	54	80.9	80.9	79.0	55.1	16.0	41	5.0																																																																																																																																																									
100	<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品 90°形コネクタ ノックアウト接続用 N29BG (標準品)</p>	<table border="1"> <tr><td>N29BG 50</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>61.0</td><td>40.0</td><td>43</td><td>71</td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>47.8</td><td>G1/2</td></tr> <tr><td>N29BG 54</td><td></td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>74.0</td><td>74.0</td><td>47.5</td><td>46</td><td>74</td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G 2</td></tr> <tr><td>N29BG 63</td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>77.6</td><td>74.0</td><td>51.8</td><td>51</td><td>83</td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G 2</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。</p> <p>注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N29BG 20LG)。ただしにはライトグレー色品はありません。</p> <p>注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズの品番となります。</p> <p>追加</p> <p>注 5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N29BG 50		50	39	67.7	64.0	61.0	40.0	43	71	16.0	5.0	47.8	G1/2	N29BG 54		54	46	71.4	74.0	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0	59.6	G 2	N29BG 63		63	51	80.9	77.6	74.0	51.8	51	83	16.0	5.0	59.6	G 2	<table border="1"> <tr><td>N29BG 50</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>61.0</td><td>40.0</td><td>43</td><td>71</td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>47.8</td><td>G1/2</td></tr> <tr><td>N29BG 54</td><td></td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>74.0</td><td>74.0</td><td>47.5</td><td>46</td><td>74</td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G 2</td></tr> <tr><td>N29BG 63</td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>77.6</td><td>74.0</td><td>51.8</td><td>51</td><td>83</td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G 2</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。</p> <p>注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N29BG 20LG)。ただしにはライトグレー色品はありません。</p> <p>注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズの品番となります。</p> <p>注 5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N29BG 50		50	39	67.7	64.0	61.0	40.0	43	71	16.0	5.0	47.8	G1/2	N29BG 54		54	46	71.4	74.0	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0	59.6	G 2	N29BG 63		63	51	80.9	77.6	74.0	51.8	51	83	16.0	5.0	59.6	G 2																																																																												
N29BG 50		50	39	67.7	64.0	61.0	40.0	43	71	16.0	5.0	47.8	G1/2																																																																																																																																																						
N29BG 54		54	46	71.4	74.0	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0	59.6	G 2																																																																																																																																																						
N29BG 63		63	51	80.9	77.6	74.0	51.8	51	83	16.0	5.0	59.6	G 2																																																																																																																																																						
N29BG 50		50	39	67.7	64.0	61.0	40.0	43	71	16.0	5.0	47.8	G1/2																																																																																																																																																						
N29BG 54		54	46	71.4	74.0	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0	59.6	G 2																																																																																																																																																						
N29BG 63		63	51	80.9	77.6	74.0	51.8	51	83	16.0	5.0	59.6	G 2																																																																																																																																																						
101	<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品 90°形コネクタ ノックアウト接続用 N29BG (径違い品)</p>	<table border="1"> <tr><td>N29BG 32 36</td><td>NFX</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>26.1</td><td>32</td><td>54</td><td>14.0</td><td>4.5</td><td>41.9</td><td>G1/4</td><td>78</td></tr> <tr><td>N29BG 40 28</td><td></td><td>40</td><td>25</td><td>49.0</td><td>44.0</td><td>25.9</td><td>37</td><td>62</td><td>14.0</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>87</td></tr> <tr><td>N29BG 40 54</td><td></td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>74.8</td><td>74.0</td><td>33.7</td><td>40</td><td>62</td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G 2</td><td>133</td></tr> <tr><td>N29BG 50 36※1</td><td></td><td>50</td><td>33</td><td>67.7</td><td>62.0</td><td>53.0</td><td>34.1</td><td>43</td><td>71</td><td>14.0</td><td>4.5</td><td>41.9</td><td>G1/4</td><td>126</td></tr> <tr><td>N29BG 63 70※1</td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>95.7</td><td>93.0</td><td>55.1</td><td>51</td><td>83</td><td>18.0</td><td>5.0</td><td>75.1</td><td>G2/2</td><td>229</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>追加</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N29BG 32 36	NFX	32	25	48.3	56.0	53.0	26.1	32	54	14.0	4.5	41.9	G1/4	78	N29BG 40 28		40	25	49.0	44.0	25.9	37	62	14.0	4.5	33.2	G 1	87	N29BG 40 54		40	33	57.3	74.8	74.0	33.7	40	62	16.0	5.0	59.6	G 2	133	N29BG 50 36※1		50	33	67.7	62.0	53.0	34.1	43	71	14.0	4.5	41.9	G1/4	126	N29BG 63 70※1		63	51	80.9	95.7	93.0	55.1	51	83	18.0	5.0	75.1	G2/2	229	<table border="1"> <tr><td>N29BG 32 36</td><td>NFX</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>26.1</td><td>32</td><td>54</td><td>14.0</td><td>4.5</td><td>41.9</td><td>G1/4</td><td>78</td></tr> <tr><td>N29BG 40 28</td><td></td><td>40</td><td>25</td><td>49.0</td><td>44.0</td><td>25.9</td><td>37</td><td>62</td><td>14.0</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>87</td></tr> <tr><td>N29BG 40 54</td><td></td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>74.8</td><td>74.0</td><td>33.7</td><td>40</td><td>62</td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>59.6</td><td>G 2</td><td>133</td></tr> <tr><td>N29BG 50 36※1</td><td></td><td>50</td><td>33</td><td>67.7</td><td>62.0</td><td>53.0</td><td>34.1</td><td>43</td><td>71</td><td>14.0</td><td>4.5</td><td>41.9</td><td>G1/4</td><td>126</td></tr> <tr><td>N29BG 63 70※1</td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>95.7</td><td>93.0</td><td>55.1</td><td>51</td><td>83</td><td>18.0</td><td>5.0</td><td>75.1</td><td>G2/2</td><td>229</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N29BG 32 36	NFX	32	25	48.3	56.0	53.0	26.1	32	54	14.0	4.5	41.9	G1/4	78	N29BG 40 28		40	25	49.0	44.0	25.9	37	62	14.0	4.5	33.2	G 1	87	N29BG 40 54		40	33	57.3	74.8	74.0	33.7	40	62	16.0	5.0	59.6	G 2	133	N29BG 50 36※1		50	33	67.7	62.0	53.0	34.1	43	71	14.0	4.5	41.9	G1/4	126	N29BG 63 70※1		63	51	80.9	95.7	93.0	55.1	51	83	18.0	5.0	75.1	G2/2	229												
N29BG 32 36	NFX	32	25	48.3	56.0	53.0	26.1	32	54	14.0	4.5	41.9	G1/4	78																																																																																																																																																					
N29BG 40 28		40	25	49.0	44.0	25.9	37	62	14.0	4.5	33.2	G 1	87																																																																																																																																																						
N29BG 40 54		40	33	57.3	74.8	74.0	33.7	40	62	16.0	5.0	59.6	G 2	133																																																																																																																																																					
N29BG 50 36※1		50	33	67.7	62.0	53.0	34.1	43	71	14.0	4.5	41.9	G1/4	126																																																																																																																																																					
N29BG 63 70※1		63	51	80.9	95.7	93.0	55.1	51	83	18.0	5.0	75.1	G2/2	229																																																																																																																																																					
N29BG 32 36	NFX	32	25	48.3	56.0	53.0	26.1	32	54	14.0	4.5	41.9	G1/4	78																																																																																																																																																					
N29BG 40 28		40	25	49.0	44.0	25.9	37	62	14.0	4.5	33.2	G 1	87																																																																																																																																																						
N29BG 40 54		40	33	57.3	74.8	74.0	33.7	40	62	16.0	5.0	59.6	G 2	133																																																																																																																																																					
N29BG 50 36※1		50	33	67.7	62.0	53.0	34.1	43	71	14.0	4.5	41.9	G1/4	126																																																																																																																																																					
N29BG 63 70※1		63	51	80.9	95.7	93.0	55.1	51	83	18.0	5.0	75.1	G2/2	229																																																																																																																																																					
101	<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品 90°形コネクタ ノックアウト接続用 N29BG※L※ (長いおねじ品)</p>	<table border="1"> <tr><td>N29BG 50 L21</td><td>NS</td><td>20</td><td>14</td><td>34.4</td><td>28.8</td><td>29.0</td><td>14.7</td><td>25</td><td>45</td><td>21.0</td><td>3.8</td><td>26.4</td><td>G 1/2</td><td>33</td><td>10</td></tr> <tr><td>N29BG 25 L21</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>37.0</td><td>36.0</td><td>19.8</td><td>27</td><td>51</td><td>21.0</td><td>3.8</td><td>26.4</td><td>G 3/4</td><td>48</td><td>10</td></tr> <tr><td>N29BG 32 L24</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>44.0</td><td>26.1</td><td>31</td><td>54</td><td>24.0</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>70</td><td>4</td></tr> <tr><td>N29BG 40 L24</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>33.7</td><td>36</td><td>62</td><td>24.0</td><td>4.5</td><td>41.9</td><td>G1/4</td><td>106</td><td>2</td></tr> <tr><td>N29BG 50 L24</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>61.0</td><td>40.3</td><td>42</td><td>71</td><td>24.0</td><td>5.0</td><td>47.8</td><td>G1/2</td><td>140</td><td>2</td></tr> </table> <p>追加</p> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N29BG 50 L21	NS	20	14	34.4	28.8	29.0	14.7	25	45	21.0	3.8	26.4	G 1/2	33	10	N29BG 25 L21	NP	25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	27	51	21.0	3.8	26.4	G 3/4	48	10	N29BG 32 L24	NF	32	25	48.3	45.5	44.0	26.1	31	54	24.0	4.5	33.2	G 1	70	4	N29BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	36	62	24.0	4.5	41.9	G1/4	106	2	N29BG 50 L24		50	39	67.7	64.0	61.0	40.3	42	71	24.0	5.0	47.8	G1/2	140	2	<table border="1"> <tr><td>N29BG 50 L21</td><td>NS</td><td>20</td><td>14</td><td>34.4</td><td>28.8</td><td>29.0</td><td>14.7</td><td>25</td><td>45</td><td>21.0</td><td>3.8</td><td>26.4</td><td>G 1/2</td><td>33</td><td>10</td></tr> <tr><td>N29BG 25 L21</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>37.0</td><td>36.0</td><td>19.8</td><td>27</td><td>51</td><td>21.0</td><td>3.8</td><td>26.4</td><td>G 3/4</td><td>48</td><td>10</td></tr> <tr><td>N29BG 32 L24</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>44.0</td><td>26.1</td><td>31</td><td>54</td><td>24.0</td><td>4.5</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>70</td><td>4</td></tr> <tr><td>N29BG 40 L24</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>33.7</td><td>36</td><td>62</td><td>24.0</td><td>4.5</td><td>41.9</td><td>G1/4</td><td>106</td><td>2</td></tr> <tr><td>N29BG 50 L24</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>61.0</td><td>40.3</td><td>42</td><td>71</td><td>24.0</td><td>5.0</td><td>47.8</td><td>G1/2</td><td>140</td><td>2</td></tr> </table> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	N29BG 50 L21	NS	20	14	34.4	28.8	29.0	14.7	25	45	21.0	3.8	26.4	G 1/2	33	10	N29BG 25 L21	NP	25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	27	51	21.0	3.8	26.4	G 3/4	48	10	N29BG 32 L24	NF	32	25	48.3	45.5	44.0	26.1	31	54	24.0	4.5	33.2	G 1	70	4	N29BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	36	62	24.0	4.5	41.9	G1/4	106	2	N29BG 50 L24		50	39	67.7	64.0	61.0	40.3	42	71	24.0	5.0	47.8	G1/2	140	2
N29BG 50 L21	NS	20	14	34.4	28.8	29.0	14.7	25	45	21.0	3.8	26.4	G 1/2	33	10																																																																																																																																																				
N29BG 25 L21	NP	25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	27	51	21.0	3.8	26.4	G 3/4	48	10																																																																																																																																																				
N29BG 32 L24	NF	32	25	48.3	45.5	44.0	26.1	31	54	24.0	4.5	33.2	G 1	70	4																																																																																																																																																				
N29BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	36	62	24.0	4.5	41.9	G1/4	106	2																																																																																																																																																				
N29BG 50 L24		50	39	67.7	64.0	61.0	40.3	42	71	24.0	5.0	47.8	G1/2	140	2																																																																																																																																																				
N29BG 50 L21	NS	20	14	34.4	28.8	29.0	14.7	25	45	21.0	3.8	26.4	G 1/2	33	10																																																																																																																																																				
N29BG 25 L21	NP	25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	27	51	21.0	3.8	26.4	G 3/4	48	10																																																																																																																																																				
N29BG 32 L24	NF	32	25	48.3	45.5	44.0	26.1	31	54	24.0	4.5	33.2	G 1	70	4																																																																																																																																																				
N29BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	36	62	24.0	4.5	41.9	G1/4	106	2																																																																																																																																																				
N29BG 50 L24		50	39	67.7	64.0	61.0	40.3	42	71	24.0	5.0	47.8	G1/2	140	2																																																																																																																																																				

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																								
102	<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品</p> <p>90°形コネクタ</p> <p>ロックアウト接続用</p> <p>N29BM</p>	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N29BM 40</td><td>NFX 40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>53.1</td><td>53.0</td><td>33.2</td><td>37</td><td>62</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BM 42 40注1</td><td>注4 42</td><td>32</td><td>60.3</td><td>55.6</td><td>53.0</td><td>33.5</td><td>39</td><td>65</td><td>12.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BM 50</td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>61.6</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>43</td><td>71</td><td>16.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BM 54 50注1</td><td>54</td><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>74</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BM 63</td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>75.0</td><td>79.0</td><td>55.1</td><td>51</td><td>83</td><td>16.0</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N29BM 20LG)。ライトグレー色品はありません。 注4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ</p> <p>追加</p> <p>注5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N29BM 40	NFX 40	32	57.3	53.1	53.0	33.2	37	62	14.0	国	N29BM 42 40注1	注4 42	32	60.3	55.6	53.0	33.5	39	65	12.0	国	N29BM 50	50	42	67.7	61.6	65.0	43.0	43	71	16.0	国	N29BM 54 50注1	54	42						74	14.0	国	N29BM 63	63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	51	83	16.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N29BM 40</td><td>NFX 40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>53.1</td><td>53.0</td><td>33.2</td><td>37</td><td>62</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BM 42 40注1</td><td>注4 42</td><td>32</td><td>60.3</td><td>55.6</td><td>53.0</td><td>33.5</td><td>39</td><td>65</td><td>12.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BM 50</td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>61.6</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>43</td><td>71</td><td>16.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BM 54 50注1</td><td>54</td><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>74</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BM 63</td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>75.0</td><td>79.0</td><td>55.1</td><td>51</td><td>83</td><td>16.0</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N29BM 20LG)。ライトグレー色品はありません。 注4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ 注5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N29BM 40	NFX 40	32	57.3	53.1	53.0	33.2	37	62	14.0	国	N29BM 42 40注1	注4 42	32	60.3	55.6	53.0	33.5	39	65	12.0	国	N29BM 50	50	42	67.7	61.6	65.0	43.0	43	71	16.0	国	N29BM 54 50注1	54	42						74	14.0	国	N29BM 63	63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	51	83	16.0										
	国	N29BM 40	NFX 40	32	57.3	53.1	53.0	33.2	37	62	14.0																																																																																																																
	国	N29BM 42 40注1	注4 42	32	60.3	55.6	53.0	33.5	39	65	12.0																																																																																																																
	国	N29BM 50	50	42	67.7	61.6	65.0	43.0	43	71	16.0																																																																																																																
国	N29BM 54 50注1	54	42						74	14.0																																																																																																																	
国	N29BM 63	63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	51	83	16.0																																																																																																																	
国	N29BM 40	NFX 40	32	57.3	53.1	53.0	33.2	37	62	14.0																																																																																																																	
国	N29BM 42 40注1	注4 42	32	60.3	55.6	53.0	33.5	39	65	12.0																																																																																																																	
国	N29BM 50	50	42	67.7	61.6	65.0	43.0	43	71	16.0																																																																																																																	
国	N29BM 54 50注1	54	42						74	14.0																																																																																																																	
国	N29BM 63	63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	51	83	16.0																																																																																																																	
<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品</p> <p>90°形コネクタ</p> <p>ロックアウト接続用</p> <p>N29BPG</p>	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N29BPG 32 29</td><td>NFX 32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>46.7</td><td>49.0</td><td>26.1</td><td>31</td><td>54</td><td>13.0</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BPG 34 29</td><td>注3 34</td><td>28</td><td>49.0</td><td>45.2</td><td>49.0</td><td>29.5</td><td>34</td><td>56</td><td>14.0</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BPG 40 36</td><td>40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>61.0</td><td>61.0</td><td>33.7</td><td>36</td><td>62</td><td>15.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BPG 42 36注1</td><td>42</td><td>35</td><td>60.3</td><td>61.6</td><td>61.0</td><td>36.1</td><td>43</td><td>70</td><td>16.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BPG 54 48注1</td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>68.7</td><td>74.0</td><td>47.5</td><td>46</td><td>74</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズの</p> <p>追加</p> <p>注4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N29BPG 32 29	NFX 32	25	48.3	46.7	49.0	26.1	31	54	13.0	3.6	国	N29BPG 34 29	注3 34	28	49.0	45.2	49.0	29.5	34	56	14.0	3.6	国	N29BPG 40 36	40	32	57.3	61.0	61.0	33.7	36	62	15.0	4.5	国	N29BPG 42 36注1	42	35	60.3	61.6	61.0	36.1	43	70	16.0	4.5	国	N29BPG 54 48注1	54	46	71.4	68.7	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N29BPG 32 29</td><td>NFX 32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>46.7</td><td>49.0</td><td>26.1</td><td>31</td><td>54</td><td>13.0</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BPG 34 29</td><td>注3 34</td><td>28</td><td>49.0</td><td>45.2</td><td>49.0</td><td>29.5</td><td>34</td><td>56</td><td>14.0</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BPG 40 36</td><td>40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>61.0</td><td>61.0</td><td>33.7</td><td>36</td><td>62</td><td>15.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BPG 42 36注1</td><td>42</td><td>35</td><td>60.3</td><td>61.6</td><td>61.0</td><td>36.1</td><td>43</td><td>70</td><td>16.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BPG 54 48注1</td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>68.7</td><td>74.0</td><td>47.5</td><td>46</td><td>74</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズの 注4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N29BPG 32 29	NFX 32	25	48.3	46.7	49.0	26.1	31	54	13.0	3.6	国	N29BPG 34 29	注3 34	28	49.0	45.2	49.0	29.5	34	56	14.0	3.6	国	N29BPG 40 36	40	32	57.3	61.0	61.0	33.7	36	62	15.0	4.5	国	N29BPG 42 36注1	42	35	60.3	61.6	61.0	36.1	43	70	16.0	4.5	国	N29BPG 54 48注1	54	46	71.4	68.7	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0	
国	N29BPG 32 29	NFX 32	25	48.3	46.7	49.0	26.1	31	54	13.0	3.6																																																																																																																
国	N29BPG 34 29	注3 34	28	49.0	45.2	49.0	29.5	34	56	14.0	3.6																																																																																																																
国	N29BPG 40 36	40	32	57.3	61.0	61.0	33.7	36	62	15.0	4.5																																																																																																																
国	N29BPG 42 36注1	42	35	60.3	61.6	61.0	36.1	43	70	16.0	4.5																																																																																																																
国	N29BPG 54 48注1	54	46	71.4	68.7	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0																																																																																																																
国	N29BPG 32 29	NFX 32	25	48.3	46.7	49.0	26.1	31	54	13.0	3.6																																																																																																																
国	N29BPG 34 29	注3 34	28	49.0	45.2	49.0	29.5	34	56	14.0	3.6																																																																																																																
国	N29BPG 40 36	40	32	57.3	61.0	61.0	33.7	36	62	15.0	4.5																																																																																																																
国	N29BPG 42 36注1	42	35	60.3	61.6	61.0	36.1	43	70	16.0	4.5																																																																																																																
国	N29BPG 54 48注1	54	46	71.4	68.7	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0																																																																																																																
<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品</p> <p>90°形コネクタ</p> <p>ロックアウト接続用</p> <p>N29BT</p>	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N29BT 32</td><td>NF 32</td><td>24</td><td>48.3</td><td>44.1</td><td>44.0</td><td>25.0</td><td>31</td><td>54</td><td>15.0</td><td>4.5</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BT 40</td><td>NFX 40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>53.1</td><td>53.0</td><td>33.3</td><td>36</td><td>62</td><td>16.0</td><td>4.5</td><td>4.1</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BT 50</td><td>50</td><td>38</td><td>67.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BT 63</td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>75.0</td><td>74.0</td><td>51.9</td><td>49</td><td>83</td><td>18.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N29BT 32	NF 32	24	48.3	44.1	44.0	25.0	31	54	15.0	4.5	3.3	国	N29BT 40	NFX 40	32	57.3	53.1	53.0	33.3	36	62	16.0	4.5	4.1	国	N29BT 50	50	38	67.7						16.0	5.0	4.8	国	N29BT 63	63	51	80.9	75.0	74.0	51.9	49	83	18.0	5.0	6.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N29BT 32</td><td>NF 32</td><td>24</td><td>48.3</td><td>44.1</td><td>44.0</td><td>25.0</td><td>31</td><td>54</td><td>15.0</td><td>4.5</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BT 40</td><td>NFX 40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>53.1</td><td>53.0</td><td>33.3</td><td>36</td><td>62</td><td>16.0</td><td>4.5</td><td>4.1</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BT 50</td><td>50</td><td>38</td><td>67.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16.0</td><td>5.0</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BT 63</td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>75.0</td><td>74.0</td><td>51.9</td><td>49</td><td>83</td><td>18.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N29BT 32	NF 32	24	48.3	44.1	44.0	25.0	31	54	15.0	4.5	3.3	国	N29BT 40	NFX 40	32	57.3	53.1	53.0	33.3	36	62	16.0	4.5	4.1	国	N29BT 50	50	38	67.7						16.0	5.0	4.8	国	N29BT 63	63	51	80.9	75.0	74.0	51.9	49	83	18.0	5.0	6.0																	
国	N29BT 32	NF 32	24	48.3	44.1	44.0	25.0	31	54	15.0	4.5	3.3																																																																																																															
国	N29BT 40	NFX 40	32	57.3	53.1	53.0	33.3	36	62	16.0	4.5	4.1																																																																																																															
国	N29BT 50	50	38	67.7						16.0	5.0	4.8																																																																																																															
国	N29BT 63	63	51	80.9	75.0	74.0	51.9	49	83	18.0	5.0	6.0																																																																																																															
国	N29BT 32	NF 32	24	48.3	44.1	44.0	25.0	31	54	15.0	4.5	3.3																																																																																																															
国	N29BT 40	NFX 40	32	57.3	53.1	53.0	33.3	36	62	16.0	4.5	4.1																																																																																																															
国	N29BT 50	50	38	67.7						16.0	5.0	4.8																																																																																																															
国	N29BT 63	63	51	80.9	75.0	74.0	51.9	49	83	18.0	5.0	6.0																																																																																																															
<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品</p> <p>90°形コネクタ</p> <p>ロックアウト接続用</p> <p>N29BC</p>	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N29BC 32</td><td>NF 32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>41.0</td><td>25.7</td><td>31</td><td>54</td><td>15.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BC 40</td><td>NFX 40</td><td>31</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>49.0</td><td>31.7</td><td>36</td><td>62</td><td>16.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BC 50</td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>42</td><td>71</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BC 63</td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N29BC 32	NF 32	25	48.3	45.5	41.0	25.7	31	54	15.0	3.8	国	N29BC 40	NFX 40	31	57.3	56.0	49.0	31.7	36	62	16.0	3.8	国	N29BC 50	50	42	67.7	64.0	65.0	43.0	42	71	16.0	5.0	国	N29BC 63	63	54	80.9						18.0	5.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N29BC 32</td><td>NF 32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>41.0</td><td>25.7</td><td>31</td><td>54</td><td>15.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BC 40</td><td>NFX 40</td><td>31</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>49.0</td><td>31.7</td><td>36</td><td>62</td><td>16.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BC 50</td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>42</td><td>71</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N29BC 63</td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N29BC 32	NF 32	25	48.3	45.5	41.0	25.7	31	54	15.0	3.8	国	N29BC 40	NFX 40	31	57.3	56.0	49.0	31.7	36	62	16.0	3.8	国	N29BC 50	50	42	67.7	64.0	65.0	43.0	42	71	16.0	5.0	国	N29BC 63	63	54	80.9						18.0	5.0																									
国	N29BC 32	NF 32	25	48.3	45.5	41.0	25.7	31	54	15.0	3.8																																																																																																																
国	N29BC 40	NFX 40	31	57.3	56.0	49.0	31.7	36	62	16.0	3.8																																																																																																																
国	N29BC 50	50	42	67.7	64.0	65.0	43.0	42	71	16.0	5.0																																																																																																																
国	N29BC 63	63	54	80.9						18.0	5.0																																																																																																																
国	N29BC 32	NF 32	25	48.3	45.5	41.0	25.7	31	54	15.0	3.8																																																																																																																
国	N29BC 40	NFX 40	31	57.3	56.0	49.0	31.7	36	62	16.0	3.8																																																																																																																
国	N29BC 50	50	42	67.7	64.0	65.0	43.0	42	71	16.0	5.0																																																																																																																
国	N29BC 63	63	54	80.9						18.0	5.0																																																																																																																
103	<p>サンフレキ ROBO</p> <p>N2型附属品</p> <p>45°形コネクタ</p> <p>ロックアウト接続用</p> <p>N24BG (標準品)</p>	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BG 25</td><td>NF 25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>37.0</td><td>36.0</td><td>19.8</td><td>16</td><td>39</td><td>12.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 32</td><td>NF 32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>44.0</td><td>25.9</td><td>18</td><td>40</td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 40</td><td>NFX 40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>33.7</td><td>20</td><td>45</td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 50</td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>61.0</td><td>40.0</td><td>22</td><td>49</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 63</td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>77.6</td><td>74.0</td><td>51.8</td><td>25</td><td>57</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BG 25	NF 25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	16	39	12.0	3.8	国	N24BG 32	NF 32	25	48.3	45.5	44.0	25.9	18	40	14.0	4.5	国	N24BG 40	NFX 40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	20	45	14.0	4.5	国	N24BG 50	50	39	67.7	64.0	61.0	40.0	22	49	16.0	5.0	国	N24BG 63	63	51	80.9	77.6	74.0	51.8	25	57	16.0	5.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BG 25</td><td>NF 25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>37.0</td><td>36.0</td><td>19.8</td><td>16</td><td>39</td><td>12.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 32</td><td>NF 32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>44.0</td><td>25.9</td><td>18</td><td>40</td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 40</td><td>NFX 40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>33.7</td><td>20</td><td>45</td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 50</td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>61.0</td><td>40.0</td><td>22</td><td>49</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 63</td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>77.6</td><td>74.0</td><td>51.8</td><td>25</td><td>57</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BG 25	NF 25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	16	39	12.0	3.8	国	N24BG 32	NF 32	25	48.3	45.5	44.0	25.9	18	40	14.0	4.5	国	N24BG 40	NFX 40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	20	45	14.0	4.5	国	N24BG 50	50	39	67.7	64.0	61.0	40.0	22	49	16.0	5.0	国	N24BG 63	63	51	80.9	77.6	74.0	51.8	25	57	16.0	5.0
	国	N24BG 25	NF 25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	16	39	12.0	3.8																																																																																																															
国	N24BG 32	NF 32	25	48.3	45.5	44.0	25.9	18	40	14.0	4.5																																																																																																																
国	N24BG 40	NFX 40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	20	45	14.0	4.5																																																																																																																
国	N24BG 50	50	39	67.7	64.0	61.0	40.0	22	49	16.0	5.0																																																																																																																
国	N24BG 63	63	51	80.9	77.6	74.0	51.8	25	57	16.0	5.0																																																																																																																
国	N24BG 25	NF 25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	16	39	12.0	3.8																																																																																																																
国	N24BG 32	NF 32	25	48.3	45.5	44.0	25.9	18	40	14.0	4.5																																																																																																																
国	N24BG 40	NFX 40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	20	45	14.0	4.5																																																																																																																
国	N24BG 50	50	39	67.7	64.0	61.0	40.0	22	49	16.0	5.0																																																																																																																
国	N24BG 63	63	51	80.9	77.6	74.0	51.8	25	57	16.0	5.0																																																																																																																

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																	
103	サンフレキ ROBO N2型附属品 45°形コネクタ ノックアウト接続用 N24BG (径違い品)	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BG 25 16</td><td>NF</td><td>25</td><td>14</td><td>37.0</td><td>29.0</td><td>14.7</td><td>16</td><td>39</td><td>12.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 25 28</td><td>NFX</td><td></td><td>19</td><td>40.8</td><td>45.5</td><td>44.0</td><td>19.8</td><td>16</td><td>39</td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 32 36</td><td></td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>26.1</td><td>18</td><td>40</td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 40 28</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td>49.0</td><td>44.0</td><td>25.9</td><td></td><td></td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 40 54</td><td></td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>74.8</td><td>74.0</td><td>33.7</td><td>20</td><td>45</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>追加</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BG 25 16	NF	25	14	37.0	29.0	14.7	16	39	12.0	3.8	国	N24BG 25 28	NFX		19	40.8	45.5	44.0	19.8	16	39	14.0	4.5	国	N24BG 32 36		32	25	48.3	56.0	53.0	26.1	18	40	14.0	4.5	国	N24BG 40 28			25		49.0	44.0	25.9			14.0	4.5	国	N24BG 40 54		40	33	57.3	74.8	74.0	33.7	20	45	16.0	5.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BG 25 16</td><td>NF</td><td>25</td><td>14</td><td>37.0</td><td>29.0</td><td>14.7</td><td>16</td><td>39</td><td>12.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 25 28</td><td>NFX</td><td></td><td>19</td><td>40.8</td><td>45.5</td><td>44.0</td><td>19.8</td><td>16</td><td>39</td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 32 36</td><td></td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>26.1</td><td>18</td><td>40</td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 40 28</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td>49.0</td><td>44.0</td><td>25.9</td><td></td><td></td><td>14.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 40 54</td><td></td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>74.8</td><td>74.0</td><td>33.7</td><td>20</td><td>45</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BG 25 16	NF	25	14	37.0	29.0	14.7	16	39	12.0	3.8	国	N24BG 25 28	NFX		19	40.8	45.5	44.0	19.8	16	39	14.0	4.5	国	N24BG 32 36		32	25	48.3	56.0	53.0	26.1	18	40	14.0	4.5	国	N24BG 40 28			25		49.0	44.0	25.9			14.0	4.5	国	N24BG 40 54		40	33	57.3	74.8	74.0	33.7	20	45	16.0	5.0	
		国	N24BG 25 16	NF	25	14	37.0	29.0	14.7	16	39	12.0	3.8																																																																																																																							
国	N24BG 25 28	NFX		19	40.8	45.5	44.0	19.8	16	39	14.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 32 36		32	25	48.3	56.0	53.0	26.1	18	40	14.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 40 28			25		49.0	44.0	25.9			14.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 40 54		40	33	57.3	74.8	74.0	33.7	20	45	16.0	5.0																																																																																																																								
国	N24BG 25 16	NF	25	14	37.0	29.0	14.7	16	39	12.0	3.8																																																																																																																									
国	N24BG 25 28	NFX		19	40.8	45.5	44.0	19.8	16	39	14.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 32 36		32	25	48.3	56.0	53.0	26.1	18	40	14.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 40 28			25		49.0	44.0	25.9			14.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 40 54		40	33	57.3	74.8	74.0	33.7	20	45	16.0	5.0																																																																																																																								
サンフレキ ROBO N2型附属品 45°形コネクタ ノックアウト接続用 N24BG※L※ (長いおねじ品)	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BG 20 L21</td><td>NS</td><td>20</td><td>14</td><td>34.4</td><td>28.8</td><td>29.0</td><td>14.7</td><td>13</td><td>33</td><td>21.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 25 L21</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>37.0</td><td>36.0</td><td>19.8</td><td>15</td><td>39</td><td>21.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 32 L24</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>44.0</td><td>26.1</td><td>16</td><td>40</td><td>24.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 40 L24</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>33.7</td><td>19</td><td>45</td><td>24.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 50 L24</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>61.0</td><td>40.3</td><td>21</td><td>49</td><td>24.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>追加</p> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BG 20 L21	NS	20	14	34.4	28.8	29.0	14.7	13	33	21.0	3.8	国	N24BG 25 L21	NP	25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	15	39	21.0	3.8	国	N24BG 32 L24	NF	32	25	48.3	45.5	44.0	26.1	16	40	24.0	4.5	国	N24BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	19	45	24.0	4.5	国	N24BG 50 L24		50	39	67.7	64.0	61.0	40.3	21	49	24.0	5.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BG 20 L21</td><td>NS</td><td>20</td><td>14</td><td>34.4</td><td>28.8</td><td>29.0</td><td>14.7</td><td>13</td><td>33</td><td>21.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 25 L21</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>37.0</td><td>36.0</td><td>19.8</td><td>15</td><td>39</td><td>21.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 32 L24</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>44.0</td><td>26.1</td><td>16</td><td>40</td><td>24.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 40 L24</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>53.0</td><td>33.7</td><td>19</td><td>45</td><td>24.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BG 50 L24</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>61.0</td><td>40.3</td><td>21</td><td>49</td><td>24.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BG 20 L21	NS	20	14	34.4	28.8	29.0	14.7	13	33	21.0	3.8	国	N24BG 25 L21	NP	25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	15	39	21.0	3.8	国	N24BG 32 L24	NF	32	25	48.3	45.5	44.0	26.1	16	40	24.0	4.5	国	N24BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	19	45	24.0	4.5	国	N24BG 50 L24		50	39	67.7	64.0	61.0	40.3	21	49	24.0	5.0
	国	N24BG 20 L21	NS	20	14	34.4	28.8	29.0	14.7	13	33	21.0	3.8																																																																																																																							
国	N24BG 25 L21	NP	25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	15	39	21.0	3.8																																																																																																																								
国	N24BG 32 L24	NF	32	25	48.3	45.5	44.0	26.1	16	40	24.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	19	45	24.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 50 L24		50	39	67.7	64.0	61.0	40.3	21	49	24.0	5.0																																																																																																																								
国	N24BG 20 L21	NS	20	14	34.4	28.8	29.0	14.7	13	33	21.0	3.8																																																																																																																								
国	N24BG 25 L21	NP	25	19	40.8	37.0	36.0	19.8	15	39	21.0	3.8																																																																																																																								
国	N24BG 32 L24	NF	32	25	48.3	45.5	44.0	26.1	16	40	24.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	56.0	53.0	33.7	19	45	24.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BG 50 L24		50	39	67.7	64.0	61.0	40.3	21	49	24.0	5.0																																																																																																																								
104	サンフレキ ROBO N2型附属品 45°形コネクタ ノックアウト接続用 N24BM	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BM 50</td><td></td><td></td><td>42</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>22</td><td>49</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BM 54 50注1)</td><td></td><td></td><td>54</td><td>42</td><td>71.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BM 63</td><td></td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>75.0</td><td>79.0</td><td>55.1</td><td>25</td><td>57</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。</p> <p>注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N24BM 20LG)。ライトグレー色品はありません。</p> <p>注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ</p> <p>追加</p> <p>注 5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BM 50			42	67.7	64.0	65.0	43.0	22	49	16.0	5.0	国	N24BM 54 50注1)			54	42	71.4						5.0	国	N24BM 63			63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	25	57	16.0	5.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BM 50</td><td></td><td></td><td>42</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>22</td><td>49</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BM 54 50注1)</td><td></td><td></td><td>54</td><td>42</td><td>71.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BM 63</td><td></td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>75.0</td><td>79.0</td><td>55.1</td><td>25</td><td>57</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。</p> <p>注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N24BM 20LG)。ライトグレー色品はありません。</p> <p>注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ</p> <p>注 5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BM 50			42	67.7	64.0	65.0	43.0	22	49	16.0	5.0	国	N24BM 54 50注1)			54	42	71.4						5.0	国	N24BM 63			63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	25	57	16.0	5.0																																																	
		国	N24BM 50			42	67.7	64.0	65.0	43.0	22	49	16.0	5.0																																																																																																																						
国	N24BM 54 50注1)			54	42	71.4						5.0																																																																																																																								
国	N24BM 63			63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	25	57	16.0	5.0																																																																																																																							
国	N24BM 50			42	67.7	64.0	65.0	43.0	22	49	16.0	5.0																																																																																																																								
国	N24BM 54 50注1)			54	42	71.4						5.0																																																																																																																								
国	N24BM 63			63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	25	57	16.0	5.0																																																																																																																							
サンフレキ ROBO N2型附属品 45°形コネクタ ノックアウト接続用 N24BT	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BT 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>44.1</td><td>44.0</td><td>25.0</td><td>16</td><td>40</td><td>15.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BT 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>53.1</td><td>53.0</td><td>33.3</td><td>19</td><td>45</td><td>16.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BT 50</td><td></td><td></td><td>50</td><td>38</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>62.0</td><td>20.1</td><td>40</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BT 63</td><td></td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>75.0</td><td>74.0</td><td>31.9</td><td>24</td><td>57</td><td>18.0</td><td>6.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>追加</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BT 32	NF	32	25	48.3	44.1	44.0	25.0	16	40	15.0	4.5	国	N24BT 40	NFX	40	32	57.3	53.1	53.0	33.3	19	45	16.0	4.5	国	N24BT 50			50	38	67.7	64.0	62.0	20.1	40	16.0	5.0	国	N24BT 63			63	51	80.9	75.0	74.0	31.9	24	57	18.0	6.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BT 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>44.1</td><td>44.0</td><td>25.0</td><td>16</td><td>40</td><td>15.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BT 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>32</td><td>57.3</td><td>53.1</td><td>53.0</td><td>33.3</td><td>19</td><td>45</td><td>16.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BT 50</td><td></td><td></td><td>50</td><td>38</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>62.0</td><td>20.1</td><td>40</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BT 63</td><td></td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>75.0</td><td>74.0</td><td>31.9</td><td>24</td><td>57</td><td>18.0</td><td>6.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BT 32	NF	32	25	48.3	44.1	44.0	25.0	16	40	15.0	4.5	国	N24BT 40	NFX	40	32	57.3	53.1	53.0	33.3	19	45	16.0	4.5	国	N24BT 50			50	38	67.7	64.0	62.0	20.1	40	16.0	5.0	国	N24BT 63			63	51	80.9	75.0	74.0	31.9	24	57	18.0	6.0																								
	国	N24BT 32	NF	32	25	48.3	44.1	44.0	25.0	16	40	15.0	4.5																																																																																																																							
国	N24BT 40	NFX	40	32	57.3	53.1	53.0	33.3	19	45	16.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BT 50			50	38	67.7	64.0	62.0	20.1	40	16.0	5.0																																																																																																																								
国	N24BT 63			63	51	80.9	75.0	74.0	31.9	24	57	18.0	6.0																																																																																																																							
国	N24BT 32	NF	32	25	48.3	44.1	44.0	25.0	16	40	15.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BT 40	NFX	40	32	57.3	53.1	53.0	33.3	19	45	16.0	4.5																																																																																																																								
国	N24BT 50			50	38	67.7	64.0	62.0	20.1	40	16.0	5.0																																																																																																																								
国	N24BT 63			63	51	80.9	75.0	74.0	31.9	24	57	18.0	6.0																																																																																																																							
サンフレキ ROBO N2型附属品 45°形コネクタ ノックアウト接続用 N24BC	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BC 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>41.0</td><td>26.0</td><td>16</td><td>40</td><td>15.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BC 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>31</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>49.0</td><td>32.3</td><td>19</td><td>45</td><td>16.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BC 50</td><td></td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>21</td><td>49</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BC 63</td><td></td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>77.6</td><td>79.0</td><td>55.1</td><td>24</td><td>57</td><td>18.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. UL 認定品ではありません。</p> <p>追加</p> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BC 32	NF	32	25	48.3	45.5	41.0	26.0	16	40	15.0	3.8	国	N24BC 40	NFX	40	31	57.3	56.0	49.0	32.3	19	45	16.0	3.8	国	N24BC 50			50	42	67.7	64.0	65.0	43.0	21	49	16.0	5.0	国	N24BC 63			63	54	80.9	77.6	79.0	55.1	24	57	18.0	5.0	<table border="1"> <tr><td>国</td><td>N24BC 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>45.5</td><td>41.0</td><td>26.0</td><td>16</td><td>40</td><td>15.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BC 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>31</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>49.0</td><td>32.3</td><td>19</td><td>45</td><td>16.0</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BC 50</td><td></td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>65.0</td><td>43.0</td><td>21</td><td>49</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>国</td><td>N24BC 63</td><td></td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>77.6</td><td>79.0</td><td>55.1</td><td>24</td><td>57</td><td>18.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注 1. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	国	N24BC 32	NF	32	25	48.3	45.5	41.0	26.0	16	40	15.0	3.8	国	N24BC 40	NFX	40	31	57.3	56.0	49.0	32.3	19	45	16.0	3.8	国	N24BC 50			50	42	67.7	64.0	65.0	43.0	21	49	16.0	5.0	国	N24BC 63			63	54	80.9	77.6	79.0	55.1	24	57	18.0	5.0																						
国	N24BC 32	NF	32	25	48.3	45.5	41.0	26.0	16	40	15.0	3.8																																																																																																																								
国	N24BC 40	NFX	40	31	57.3	56.0	49.0	32.3	19	45	16.0	3.8																																																																																																																								
国	N24BC 50			50	42	67.7	64.0	65.0	43.0	21	49	16.0	5.0																																																																																																																							
国	N24BC 63			63	54	80.9	77.6	79.0	55.1	24	57	18.0	5.0																																																																																																																							
国	N24BC 32	NF	32	25	48.3	45.5	41.0	26.0	16	40	15.0	3.8																																																																																																																								
国	N24BC 40	NFX	40	31	57.3	56.0	49.0	32.3	19	45	16.0	3.8																																																																																																																								
国	N24BC 50			50	42	67.7	64.0	65.0	43.0	21	49	16.0	5.0																																																																																																																							
国	N24BC 63			63	54	80.9	77.6	79.0	55.1	24	57	18.0	5.0																																																																																																																							

頁 商品名 修正内容 修正後

サンフレキ ROBO
N2型付属品
コネクタ
電気機器接続用
N2OG
N2OM

【管用平行めねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	φd	ℓ ₁		
黒色品	ライトグレー色品								
○	○	N2OG 12 注1	N2OG 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	29.9	8.1	8.0
○	○	N2OG 16	N2OG 16 LG	NP 16	10	29.9	29.9	11.4	8.0
○	○	N2OG 20	N2OG 20 LG	NF 20	14	34.4	34.4	14.7	8.0
○	○	N2OG 25	N2OG 25 LG	NFX 25	19	40.8	40.8	19.8	8.0

注1. UL認定品ではありません。
注2. N2OM 50 LGは、20もって販売を終了させて長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【メトリルめねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	φd	ℓ ₁		
黒色品	ライトグレー色品								
○	○	N2OM 12 16 注1	N2OM 12 16 LG 注1	12	7	25.5	27.8	8.1	8.0
○	○	N2OM 12 注1	N2OM 12 LG 注1	12	7	25.5	29.9	8.1	8.0
○	○	N2OM 16 16	N2OM 16 LG	16	9	29.9	29.9	9.8	8.0
○	○	N2OM 16	N2OM 16 LG	16	10	29.9	29.9	11.4	8.0
○	○	N2OM 20	N2OM 20 LG	20	13	34.4	34.4	13.8	8.0
○	○	N2OM 20 25 注1		20	14	34.4	34.4	15.1	8.0
○	○	N2OM 25	N2OM 25 LG	25	18	40.8	40.8	18.7	8.0
○	○	N2OM 32	N2OM 32 LG	32	25	48.3	48.3	25.7	8.0
○	○	N2OM 40 32	N2OM 40 32 LG	40	25	57.3	57.3	25.7	8.0
○	○	N2OM 40	N2OM 40 LG	40	32	57.3	57.3	32.9	8.0
○	○	N2OM 50	N2OM 50 LG	50	42	67.7	67.7	43.4	8.0

注1. UL認定品ではありません。

追加

注2. 接続できるサンフレキ ROBOの詳細サイズについては、サンフレキ ROBOの各頁をご参照下さい。

【管用平行めねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	φd	ℓ ₁		
黒色品	ライトグレー色品								
○	○	N2OG 12 注1	N2OG 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	29.9	8.1	8.0
○	○	N2OG 16	N2OG 16 LG	NP 16	10	29.9	29.9	11.4	8.0
○	○	N2OG 20	N2OG 20 LG	NF 20	14	34.4	34.4	14.7	8.0
○	○	N2OG 25	N2OG 25 LG	NFX 25	19	40.8	40.8	19.8	8.0

注1. UL認定品ではありません。
注2. 接続できるサンフレキ ROBOの詳細サイズについては、サンフレキ ROBOの各頁をご参照下さい。

【メトリルめねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	φd	ℓ ₁		
黒色品	ライトグレー色品								
○	○	N2OM 12 16 注1	N2OM 12 16 LG 注1	12	7	25.5	27.8	8.1	8.0
○	○	N2OM 12 注1	N2OM 12 LG 注1	12	7	25.5	29.9	8.1	8.0
○	○	N2OM 16 16	N2OM 16 LG	16	9	29.9	29.9	9.8	8.0
○	○	N2OM 16	N2OM 16 LG	16	10	29.9	29.9	11.4	8.0
○	○	N2OM 20	N2OM 20 LG	NS 20	13	34.4	34.4	13.8	8.0
○	○	N2OM 20 25 注1		NP 20	14	34.4	34.4	15.1	8.0
○	○	N2OM 25	N2OM 25 LG	NF 25	18	40.8	40.8	18.7	8.0
○	○	N2OM 32	N2OM 32 LG	NFX 32	25	48.3	48.3	25.7	8.0
○	○	N2OM 40 32	N2OM 40 32 LG	40	25	57.3	57.3	25.7	8.0
○	○	N2OM 40	N2OM 40 LG	40	32	57.3	57.3	32.9	8.0
○	○	N2OM 50	N2OM 50 LG	50	42	67.7	67.7	43.4	8.0

注1. UL認定品ではありません。
注2. 接続できるサンフレキ ROBOの詳細サイズについては、サンフレキ ROBOの各頁をご参照下さい。

105

サンフレキ ROBO
N2型付属品
コネクタ
電気機器接続用
N29OG
N29OM

【管用平行めねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φD	φd	E	F		
黒色品	ライトグレー色品										
○	○	N29OG 12 注1	N29OG 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	20.6	30.0	9.1	25.5	39
○	○	N29OG 16	N29OG 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	30.0	12.2	27.5	41
○	○	N29OG 20	N29OG 20 LG	NF 20	14	34.4	26.8	28.6	14.7	29.5	45
○	○	N29OG 25	N29OG 25 LG	NFX 25	19	40.8	31.9	37.0	19.8	32.5	51

注1. UL認定品ではありません。
注2. N29OM 1216 LG、14までの対応をもって販売を終了させて長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【メトリルめねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φD	φd	E	F		
黒色品	ライトグレー色品										
○	○	N29OM 12 16 注1	N29OM 12 16 LG 注1	12	7	25.5	23.4	23.4	8.1	25.0	39
○	○	N29OM 12 注1	N29OM 12 LG 注1	12	7	25.5	20.6	27.6	9.1	25.0	39
○	○	N29OM 16 16	N29OM 16 LG	NS 16	10	29.9	23.5	25.5	10.2	27.0	41
○	○	N29OM 16	N29OM 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	27.6	12.0	27.0	41
○	○	N29OM 20	N29OM 20 LG	NF 20	13	34.4	26.8	28.6	13.5	29.0	45
○	○	N29OM 25	N29OM 25 LG	NFX 25	18	40.8	31.9	34.0	18.9	31.0	51
○	○	N29OM 32	N29OM 32 LG	32	25	48.3	39.9	40.4	25.9	36.0	54

注1. UL認定品ではありません。

追加

注2. 接続できるサンフレキ ROBOの詳細サイズについては、サンフレキ ROBOの各頁をご参照下さい。

【管用平行めねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φD	φd	E	F		
黒色品	ライトグレー色品										
○	○	N29OG 12 注1	N29OG 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	20.6	30.0	9.1	25.5	39
○	○	N29OG 16	N29OG 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	30.0	12.2	27.5	41
○	○	N29OG 20	N29OG 20 LG	NF 20	14	34.4	26.8	28.6	14.7	29.5	45
○	○	N29OG 25	N29OG 25 LG	NFX 25	19	40.8	31.9	37.0	19.8	32.5	51

注1. UL認定品ではありません。
注2. 接続できるサンフレキ ROBOの詳細サイズについては、サンフレキ ROBOの各頁をご参照下さい。

【メトリルめねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φD	φd	E	F		
黒色品	ライトグレー色品										
○	○	N29OM 12 16 注1	N29OM 12 16 LG 注1	12	7	25.5	23.4	23.4	8.1	25.0	39
○	○	N29OM 12 注1	N29OM 12 LG 注1	12	7	25.5	20.6	27.6	9.1	25.0	39
○	○	N29OM 16 16	N29OM 16 LG	NS 16	10	29.9	23.5	25.5	10.2	27.0	41
○	○	N29OM 16	N29OM 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	27.6	12.0	27.0	41
○	○	N29OM 20	N29OM 20 LG	NF 20	13	34.4	26.8	28.6	13.5	29.0	45
○	○	N29OM 25	N29OM 25 LG	NFX 25	18	40.8	31.9	34.0	18.9	31.0	51
○	○	N29OM 32	N29OM 32 LG	32	25	48.3	39.9	40.4	25.9	36.0	54

注1. UL認定品ではありません。
注2. 接続できるサンフレキ ROBOの詳細サイズについては、サンフレキ ROBOの各頁をご参照下さい。

サンフレキ ROBO
N2型付属品
コネクタ
電気機器接続用
N24OG
N24OM

【管用平行めねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	D	φd	G	H		
黒色品	ライトグレー色品										
○	○	N24OG 12 注1	N24OG 12 LG 注1	12	7	25.5	20.6	30.0	8.1	17.0	30
○	○	N24OG 16	N24OG 16 LG	16	10	29.9	23.5	30.0	11.4	17.4	31
○	○	N24OG 20	N24OG 20 LG	20	14	34.4	26.8	28.6	14.7	18.2	33
○	○	N24OG 25	N24OG 25 LG	25	19	40.8	31.9	37.0	19.8	20.4	39

注1. UL認定品ではありません。
注2. 接続できるサンフレキ ROBOの詳細サイズについては、サンフレキ ROBOの各頁をご参照下さい。

【メトリルめねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	D	φd	G	H		
黒色品	ライトグレー色品										
○	○	N24OM 12 16 注1	N24OM 12 16 LG 注1	12	7	25.5	23.4	23.4	8.1	16.5	30
○	○	N24OM 12 注1	N24OM 12 LG 注1	12	7	25.5	20.6	27.6	8.1	16.5	30
○	○	N24OM 16 16	N24OM 16 LG	16	10	29.9	23.5	25.5	10.2	16.9	31
○	○	N24OM 16	N24OM 16 LG	NS 16	10	29.9	23.5	27.6	11.4	16.9	31
○	○	N24OM 20	N24OM 20 LG	NF 20	13	34.4	26.8	28.6	14.3	17.7	33
○	○	N24OM 25	N24OM 25 LG	25	18	40.8	31.9	34.0	18.9	18.9	39
○	○	N24OM 32	N24OM 32 LG	32	25	48.3	39.9	40.4	25.9	21.1	40










注1. UL認定品ではありません。
注2. 接続できるサンフレキ ROBOの詳細サイズについては、サンフレキ ROBOの各頁をご参照下さい。

追加

注2. 接続できるサンフレキ ROBOの詳細サイズについては、サンフレキ ROBOの各頁をご参照下さい。

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																															
106	サンフレキ ROBO N2型附属品 コネクタ 電気機器接続用 N2OPG	<table border="1"> <tr><td>品番</td><td>※N2OPG 50 42</td><td>50</td><td>42</td><td>57.7</td><td>67.7</td><td>43.0</td><td>11.0</td><td>37</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N2OPG 54 48 注2</td><td>54</td><td>47</td><td>71.4</td><td>71.4</td><td>48.0</td><td>11.0</td><td>37</td></tr> <tr><td>品番</td><td>※N2OPG 63 42</td><td>63</td><td>47</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>47.5</td><td>11.0</td><td>41</td></tr> </table> <p>注1. 品番欄の※印のものは、径違い品で、※印の無いものが標準品です。 注2. UL 認定品ではありません。 注3. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ品となります。 注5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p> <p>追加</p> <p>注5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	品番	※N2OPG 50 42	50	42	57.7	67.7	43.0	11.0	37	品番	N2OPG 54 48 注2	54	47	71.4	71.4	48.0	11.0	37	品番	※N2OPG 63 42	63	47	80.9	80.9	47.5	11.0	41	<table border="1"> <tr><td>品番</td><td>※N2OPG 50 42</td><td>50</td><td>42</td><td>57.7</td><td>67.7</td><td>43.0</td><td>11.0</td><td>37</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N2OPG 54 48 注2</td><td>54</td><td>47</td><td>71.4</td><td>71.4</td><td>48.0</td><td>11.0</td><td>37</td></tr> <tr><td>品番</td><td>※N2OPG 63 42</td><td>63</td><td>47</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>47.5</td><td>11.0</td><td>41</td></tr> </table> <p>注1. 品番欄の※印のものは、径違い品で、※印の無いものが標準品です。 注2. UL 認定品ではありません。 注3. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ品となります。 注5. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	品番	※N2OPG 50 42	50	42	57.7	67.7	43.0	11.0	37	品番	N2OPG 54 48 注2	54	47	71.4	71.4	48.0	11.0	37	品番	※N2OPG 63 42	63	47	80.9	80.9	47.5	11.0	41																																									
	品番	※N2OPG 50 42	50	42	57.7	67.7	43.0	11.0	37																																																																																									
	品番	N2OPG 54 48 注2	54	47	71.4	71.4	48.0	11.0	37																																																																																									
品番	※N2OPG 63 42	63	47	80.9	80.9	47.5	11.0	41																																																																																										
品番	※N2OPG 50 42	50	42	57.7	67.7	43.0	11.0	37																																																																																										
品番	N2OPG 54 48 注2	54	47	71.4	71.4	48.0	11.0	37																																																																																										
品番	※N2OPG 63 42	63	47	80.9	80.9	47.5	11.0	41																																																																																										
サンフレキ ROBO N2型附属品 コネクタ 電気機器接続用 N29OPG	<table border="1"> <tr><td>品番</td><td>N29OPG 28 21 注1</td><td>NFX 28</td><td>21</td><td>42.7</td><td>35.3</td><td>38.3</td><td>21.8</td><td>36</td><td>52</td><td>10.0</td><td>9</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N29OPG 32 21</td><td>注3 32</td><td>21</td><td>48.3</td><td>39.9</td><td>38.3</td><td>22.0</td><td>36</td><td>54</td><td>10.0</td><td>9</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N29OPG 34 29 注1</td><td>34</td><td>28</td><td>49.0</td><td>43.3</td><td>48.9</td><td>29.5</td><td>40</td><td>57</td><td>11.0</td><td>8</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N29OPG 54 48 注1</td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>62.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ品となります。 注4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p> <p>追加</p> <p>注4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	品番	N29OPG 28 21 注1	NFX 28	21	42.7	35.3	38.3	21.8	36	52	10.0	9	品番	N29OPG 32 21	注3 32	21	48.3	39.9	38.3	22.0	36	54	10.0	9	品番	N29OPG 34 29 注1	34	28	49.0	43.3	48.9	29.5	40	57	11.0	8	品番	N29OPG 54 48 注1	54	46	71.4	62.5						9	<table border="1"> <tr><td>品番</td><td>N29OPG 28 21 注1</td><td>NFX 28</td><td>21</td><td>42.7</td><td>35.3</td><td>38.3</td><td>21.8</td><td>36</td><td>52</td><td>10.0</td><td>9</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N29OPG 32 21</td><td>注3 32</td><td>21</td><td>48.3</td><td>39.9</td><td>38.3</td><td>22.0</td><td>36</td><td>54</td><td>10.0</td><td>9</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N29OPG 34 29 注1</td><td>34</td><td>28</td><td>49.0</td><td>43.3</td><td>48.9</td><td>29.5</td><td>40</td><td>57</td><td>11.0</td><td>8</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N29OPG 54 48 注1</td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>62.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズ品となります。 注4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	品番	N29OPG 28 21 注1	NFX 28	21	42.7	35.3	38.3	21.8	36	52	10.0	9	品番	N29OPG 32 21	注3 32	21	48.3	39.9	38.3	22.0	36	54	10.0	9	品番	N29OPG 34 29 注1	34	28	49.0	43.3	48.9	29.5	40	57	11.0	8	品番	N29OPG 54 48 注1	54	46	71.4	62.5						9
品番	N29OPG 28 21 注1	NFX 28	21	42.7	35.3	38.3	21.8	36	52	10.0	9																																																																																							
品番	N29OPG 32 21	注3 32	21	48.3	39.9	38.3	22.0	36	54	10.0	9																																																																																							
品番	N29OPG 34 29 注1	34	28	49.0	43.3	48.9	29.5	40	57	11.0	8																																																																																							
品番	N29OPG 54 48 注1	54	46	71.4	62.5						9																																																																																							
品番	N29OPG 28 21 注1	NFX 28	21	42.7	35.3	38.3	21.8	36	52	10.0	9																																																																																							
品番	N29OPG 32 21	注3 32	21	48.3	39.9	38.3	22.0	36	54	10.0	9																																																																																							
品番	N29OPG 34 29 注1	34	28	49.0	43.3	48.9	29.5	40	57	11.0	8																																																																																							
品番	N29OPG 54 48 注1	54	46	71.4	62.5						9																																																																																							
サンフレキ ROBO N2型附属品 コネクタ 電気機器接続用 N24OPG	<p>【黒色品】</p> <table border="1"> <tr><td>納期区分</td><td>品番</td><td>接続できるサンフレキ ROBO</td><td>挿入できるケーブル最大外径 (mm)</td><td>φA</td><td>φC</td><td>φD</td><td>φd</td><td>G</td><td>H</td><td>ℓ1</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N24OPG 20 13</td><td>NS NP 20</td><td>14</td><td>34.4</td><td>26.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>品番</td><td>N24OPG 20 16</td><td>NF 14</td><td>34.4</td><td>26.8</td><td>31.9</td><td>15.1</td><td>20</td><td>33</td><td>9.5</td><td></td></tr> <tr><td>品番</td><td>N24OPG 21 13</td><td>NFX 21</td><td>14</td><td>34.0</td><td>28.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p> <p>追加</p> <p>注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φA	φC	φD	φd	G	H	ℓ1	品番	N24OPG 20 13	NS NP 20	14	34.4	26.8						品番	N24OPG 20 16	NF 14	34.4	26.8	31.9	15.1	20	33	9.5		品番	N24OPG 21 13	NFX 21	14	34.0	28.5						<p>【黒色品】</p> <table border="1"> <tr><td>納期区分</td><td>品番</td><td>接続できるサンフレキ ROBO</td><td>挿入できるケーブル最大外径 (mm)</td><td>φA</td><td>φC</td><td>φD</td><td>φd</td><td>G</td><td>H</td><td>ℓ1</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N24OPG 20 13</td><td>NS NP 20</td><td>14</td><td>34.4</td><td>26.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>品番</td><td>N24OPG 20 16</td><td>NF 14</td><td>34.4</td><td>26.8</td><td>31.9</td><td>15.1</td><td>20</td><td>33</td><td>9.5</td><td></td></tr> <tr><td>品番</td><td>N24OPG 21 13</td><td>NFX 21</td><td>14</td><td>34.0</td><td>28.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φA	φC	φD	φd	G	H	ℓ1	品番	N24OPG 20 13	NS NP 20	14	34.4	26.8						品番	N24OPG 20 16	NF 14	34.4	26.8	31.9	15.1	20	33	9.5		品番	N24OPG 21 13	NFX 21	14	34.0	28.5													
納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φA	φC	φD	φd	G	H	ℓ1																																																																																								
品番	N24OPG 20 13	NS NP 20	14	34.4	26.8																																																																																													
品番	N24OPG 20 16	NF 14	34.4	26.8	31.9	15.1	20	33	9.5																																																																																									
品番	N24OPG 21 13	NFX 21	14	34.0	28.5																																																																																													
納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φA	φC	φD	φd	G	H	ℓ1																																																																																								
品番	N24OPG 20 13	NS NP 20	14	34.4	26.8																																																																																													
品番	N24OPG 20 16	NF 14	34.4	26.8	31.9	15.1	20	33	9.5																																																																																									
品番	N24OPG 21 13	NFX 21	14	34.0	28.5																																																																																													
107	サンフレキ ROBO N2型金属製附属品 金属製コネクタ ノックアウト接続用 N2BGZ	<table border="1"> <tr><td>品番</td><td>N2BGZ 40 42</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>62.4</td><td>61.0</td><td>33.7</td><td>16.0</td><td>31</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N2BGZ 50</td><td>50</td><td>37</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>61.0</td><td>38.3</td><td>16.0</td><td>36</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p> <p>追加</p> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	品番	N2BGZ 40 42	40	33	57.3	62.4	61.0	33.7	16.0	31	5.0	品番	N2BGZ 50	50	37	67.7	67.7	61.0	38.3	16.0	36	5.0	<table border="1"> <tr><td>品番</td><td>N2BGZ 40 42</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>62.4</td><td>61.0</td><td>33.7</td><td>16.0</td><td>31</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N2BGZ 50</td><td>50</td><td>37</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>61.0</td><td>38.3</td><td>16.0</td><td>36</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	品番	N2BGZ 40 42	40	33	57.3	62.4	61.0	33.7	16.0	31	5.0	品番	N2BGZ 50	50	37	67.7	67.7	61.0	38.3	16.0	36	5.0																																																			
	品番	N2BGZ 40 42	40	33	57.3	62.4	61.0	33.7	16.0	31	5.0																																																																																							
品番	N2BGZ 50	50	37	67.7	67.7	61.0	38.3	16.0	36	5.0																																																																																								
品番	N2BGZ 40 42	40	33	57.3	62.4	61.0	33.7	16.0	31	5.0																																																																																								
品番	N2BGZ 50	50	37	67.7	67.7	61.0	38.3	16.0	36	5.0																																																																																								
サンフレキ ROBO N2型金属製附属品 金属製コネクタ ノックアウト接続用 N29BGZ	<p>修正</p> <p>注1.</p> <table border="1"> <tr><td>品番</td><td>N29BGZ 32</td><td>NFX 32</td><td>23</td><td>48.3</td><td>44.0</td><td>44.0</td><td>24.6</td><td>28.5</td><td>55</td><td>14.0</td><td>4.9</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N29BGZ 54</td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>71.0</td><td>74.0</td><td>49.8</td><td>48.0</td><td>77</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線しない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。</p> <p>追加</p> <p>注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	品番	N29BGZ 32	NFX 32	23	48.3	44.0	44.0	24.6	28.5	55	14.0	4.9	品番	N29BGZ 54	54	46	71.4	71.0	74.0	49.8	48.0	77	16.0	5.0	<table border="1"> <tr><td>品番</td><td>N29BGZ 32</td><td>NFX 32</td><td>23</td><td>48.3</td><td>44.0</td><td>44.0</td><td>24.6</td><td>28.5</td><td>55</td><td>14.0</td><td>4.9</td></tr> <tr><td>品番</td><td>N29BGZ 54</td><td>54</td><td>46</td><td>71.4</td><td>71.0</td><td>74.0</td><td>49.8</td><td>48.0</td><td>77</td><td>16.0</td><td>5.0</td></tr> </table> <p>注1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線しない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。 注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	品番	N29BGZ 32	NFX 32	23	48.3	44.0	44.0	24.6	28.5	55	14.0	4.9	品番	N29BGZ 54	54	46	71.4	71.0	74.0	49.8	48.0	77	16.0	5.0																																																
品番	N29BGZ 32	NFX 32	23	48.3	44.0	44.0	24.6	28.5	55	14.0	4.9																																																																																							
品番	N29BGZ 54	54	46	71.4	71.0	74.0	49.8	48.0	77	16.0	5.0																																																																																							
品番	N29BGZ 32	NFX 32	23	48.3	44.0	44.0	24.6	28.5	55	14.0	4.9																																																																																							
品番	N29BGZ 54	54	46	71.4	71.0	74.0	49.8	48.0	77	16.0	5.0																																																																																							

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																						
108	サンフレキ ROBO N2型金属製附属品 金属製コネクタ 電気機器接続用 N20MZ N20PGZ N290PGZ	<ul style="list-style-type: none"> ●サンフレキ ROBO を電気機器に接続するための本体が亜鉛合金ダイカスト製のコネクタです。 ●90°形コネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト (ZDC) 製ロックナットを附属しています。 ●袋ナットは、N2型と同じ樹脂製で色調は黒色です。 ●表中の「接続できるサンフレキ ROBO」欄の※印は、NS,NF,NP,NFX を表しています。 ●サンフレキ ROBO とコネクタの引張力は 250N (JIS C8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。 <p>追加</p> <p>接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●サンフレキ ROBO を電気機器に接続するための本体が亜鉛合金ダイカスト製のコネクタです。 ●90°形コネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト (ZDC) 製ロックナットを附属しています。 ●袋ナットは、N2型と同じ樹脂製で色調は黒色です。 ●表中の「接続できるサンフレキ ROBO」欄の※印は、NS,NF,NP,NFX を表しています。接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。 ●サンフレキ ROBO とコネクタの引張力は 250N (JIS C8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。 																																																																																																																						
	サンフレキ ROBO N2型金属製附属品 金属製コネクタ 電気機器接続用 N29ZSZ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるサンフレキ ROBO</th> <th>挿入できるケーブル最大径</th> <th>φA</th> <th>φd</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>K</th> <th>ℓ4</th> <th>ℓ5</th> <th>φM 開口径</th> <th>φN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>N29ZSZ 16 50</td> <td>NS 16</td> <td>10</td> <td>29.9</td> <td>11.4</td> <td>23</td> <td>41</td> <td>50.0</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> <td>38.0</td> <td>37.0</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>N29ZSZ 25 54</td> <td>NP 25</td> <td>19</td> <td>40.8</td> <td>19.8</td> <td>28</td> <td>47</td> <td>54.0</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> <td>42.0</td> <td>41.0</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>N29ZSZ 25 62</td> <td>NFX 25</td> <td>19</td> <td>40.8</td> <td>19.8</td> <td>28</td> <td>47</td> <td>62.0</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> <td>50.0</td> <td>49.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通過する場合もありますので、最大外径の 40～60% の外径を目安として下さい。</p> <p>追加</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φd	E	F	K	ℓ4	ℓ5	φM 開口径	φN	☐	N29ZSZ 16 50	NS 16	10	29.9	11.4	23	41	50.0	2.0	3.0	38.0	37.0	☐	N29ZSZ 25 54	NP 25	19	40.8	19.8	28	47	54.0	2.0	3.0	42.0	41.0	◎	N29ZSZ 25 62	NFX 25	19	40.8	19.8	28	47	62.0	2.0	3.0	50.0	49.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるサンフレキ ROBO</th> <th>挿入できるケーブル最大径</th> <th>φA</th> <th>φd</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>K</th> <th>ℓ4</th> <th>ℓ5</th> <th>φM 開口径</th> <th>φN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>N29ZSZ 16 50</td> <td>NS 16</td> <td>10</td> <td>29.9</td> <td>11.4</td> <td>23</td> <td>41</td> <td>50.0</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> <td>38.0</td> <td>37.0</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>N29ZSZ 25 54</td> <td>NP 25</td> <td>19</td> <td>40.8</td> <td>19.8</td> <td>28</td> <td>47</td> <td>54.0</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> <td>42.0</td> <td>41.0</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>N29ZSZ 25 62</td> <td>NFX 25</td> <td>19</td> <td>40.8</td> <td>19.8</td> <td>28</td> <td>47</td> <td>62.0</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> <td>50.0</td> <td>49.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通過する場合もありますので、最大外径の 40～60% の外径を目安として下さい。</p> <p>注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φd	E	F	K	ℓ4	ℓ5	φM 開口径	φN	☐	N29ZSZ 16 50	NS 16	10	29.9	11.4	23	41	50.0	2.0	3.0	38.0	37.0	☐	N29ZSZ 25 54	NP 25	19	40.8	19.8	28	47	54.0	2.0	3.0	42.0	41.0	◎	N29ZSZ 25 62	NFX 25	19	40.8	19.8	28	47	62.0	2.0	3.0	50.0	49.0														
納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φd	E	F	K	ℓ4	ℓ5	φM 開口径	φN																																																																																																													
☐	N29ZSZ 16 50	NS 16	10	29.9	11.4	23	41	50.0	2.0	3.0	38.0	37.0																																																																																																													
☐	N29ZSZ 25 54	NP 25	19	40.8	19.8	28	47	54.0	2.0	3.0	42.0	41.0																																																																																																													
◎	N29ZSZ 25 62	NFX 25	19	40.8	19.8	28	47	62.0	2.0	3.0	50.0	49.0																																																																																																													
納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φd	E	F	K	ℓ4	ℓ5	φM 開口径	φN																																																																																																													
☐	N29ZSZ 16 50	NS 16	10	29.9	11.4	23	41	50.0	2.0	3.0	38.0	37.0																																																																																																													
☐	N29ZSZ 25 54	NP 25	19	40.8	19.8	28	47	54.0	2.0	3.0	42.0	41.0																																																																																																													
◎	N29ZSZ 25 62	NFX 25	19	40.8	19.8	28	47	62.0	2.0	3.0	50.0	49.0																																																																																																													
110	サンフレキ ROBO N2型附属品 ファナック(株)製 サーボモータ(αi,βi) 用コネクタ N2BM※-FN※	<p>【黒色品】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大径</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φB</th> <th rowspan="2">φC</th> <th rowspan="2">φd</th> <th rowspan="2">φe</th> <th rowspan="2">ℓ1</th> <th rowspan="2">ℓ2</th> </tr> <tr> <th>サンフレキ ROBO</th> <th>ファナック(株)製コネクタ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>N2BM16-FN4</td> <td>NS 16</td> <td>1473393-1</td> <td>11.4</td> <td>29.9</td> <td>29.9</td> <td>22.2</td> <td>11.5</td> <td>15.0</td> <td>8.5</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>N2BM20-FN4</td> <td>NP 20</td> <td>1473393-2</td> <td>11.4</td> <td>34.4</td> <td>34.4</td> <td>22.2</td> <td>11.5</td> <td>15.0</td> <td>8.5</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> <p>追加</p> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できる		挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2	サンフレキ ROBO	ファナック(株)製コネクタ	☐	N2BM16-FN4	NS 16	1473393-1	11.4	29.9	29.9	22.2	11.5	15.0	8.5	27	◎	N2BM20-FN4	NP 20	1473393-2	11.4	34.4	34.4	22.2	11.5	15.0	8.5	28	<p>【黒色品】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大径</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φB</th> <th rowspan="2">φC</th> <th rowspan="2">φd</th> <th rowspan="2">φe</th> <th rowspan="2">ℓ1</th> <th rowspan="2">ℓ2</th> </tr> <tr> <th>サンフレキ ROBO</th> <th>ファナック(株)製コネクタ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>N2BM16-FN4</td> <td>NS 16</td> <td>1473393-1</td> <td>11.4</td> <td>29.9</td> <td>29.9</td> <td>22.2</td> <td>11.5</td> <td>15.0</td> <td>8.5</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>N2BM20-FN4</td> <td>NP 20</td> <td>1473393-2</td> <td>11.4</td> <td>34.4</td> <td>34.4</td> <td>22.2</td> <td>11.5</td> <td>15.0</td> <td>8.5</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できる		挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2	サンフレキ ROBO	ファナック(株)製コネクタ	☐	N2BM16-FN4	NS 16	1473393-1	11.4	29.9	29.9	22.2	11.5	15.0	8.5	27	◎	N2BM20-FN4	NP 20	1473393-2	11.4	34.4	34.4	22.2	11.5	15.0	8.5	28																																										
納期区分	品番	接続できる			挿入できるケーブル最大径	φA									φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2																																																																																																					
		サンフレキ ROBO	ファナック(株)製コネクタ																																																																																																																						
☐	N2BM16-FN4	NS 16	1473393-1	11.4	29.9	29.9	22.2	11.5	15.0	8.5	27																																																																																																														
◎	N2BM20-FN4	NP 20	1473393-2	11.4	34.4	34.4	22.2	11.5	15.0	8.5	28																																																																																																														
納期区分	品番	接続できる		挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2																																																																																																														
		サンフレキ ROBO	ファナック(株)製コネクタ																																																																																																																						
☐	N2BM16-FN4	NS 16	1473393-1	11.4	29.9	29.9	22.2	11.5	15.0	8.5	27																																																																																																														
◎	N2BM20-FN4	NP 20	1473393-2	11.4	34.4	34.4	22.2	11.5	15.0	8.5	28																																																																																																														
111	サンフレキ ROBO N2型附属品 第一電子工業(株) CM10/CMV1 用 コネクタ N2HOM※-MD25	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるサンフレキ ROBO</th> <th>挿入できるケーブル最大径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>φC</th> <th>φd</th> <th>φe</th> <th>ℓ1</th> <th>ℓ2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>N2HOM1608-MD25</td> <td>NS 16</td> <td>8</td> <td>29.9</td> <td>29.9</td> <td>11.3</td> <td>6.5</td> <td>63</td> <td>15.9</td> <td>M16×1</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>N2HOM1611-MD25</td> <td>NF 16</td> <td>11</td> <td>29.9</td> <td>29.9</td> <td>11.3</td> <td>6.5</td> <td>63</td> <td>15.9</td> <td>M16×1</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>N2HOM2511-MD25</td> <td>NFX 25</td> <td>11</td> <td>40.8</td> <td>40.8</td> <td>11.3</td> <td>6.5</td> <td>68</td> <td>15.9</td> <td>M16×1</td> </tr> </tbody> </table> <p>追加</p> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2	☐	N2HOM1608-MD25	NS 16	8	29.9	29.9	11.3	6.5	63	15.9	M16×1	☐	N2HOM1611-MD25	NF 16	11	29.9	29.9	11.3	6.5	63	15.9	M16×1	☐	N2HOM2511-MD25	NFX 25	11	40.8	40.8	11.3	6.5	68	15.9	M16×1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるサンフレキ ROBO</th> <th>挿入できるケーブル最大径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>φC</th> <th>φd</th> <th>φe</th> <th>ℓ1</th> <th>ℓ2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>N2HOM1608-MD25</td> <td>NS 16</td> <td>8</td> <td>29.9</td> <td>29.9</td> <td>11.3</td> <td>6.5</td> <td>63</td> <td>15.9</td> <td>M16×1</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>N2HOM1611-MD25</td> <td>NF 16</td> <td>11</td> <td>29.9</td> <td>29.9</td> <td>11.3</td> <td>6.5</td> <td>63</td> <td>15.9</td> <td>M16×1</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>N2HOM2511-MD25</td> <td>NFX 25</td> <td>11</td> <td>40.8</td> <td>40.8</td> <td>11.3</td> <td>6.5</td> <td>68</td> <td>15.9</td> <td>M16×1</td> </tr> </tbody> </table> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2	☐	N2HOM1608-MD25	NS 16	8	29.9	29.9	11.3	6.5	63	15.9	M16×1	☐	N2HOM1611-MD25	NF 16	11	29.9	29.9	11.3	6.5	63	15.9	M16×1	☐	N2HOM2511-MD25	NFX 25	11	40.8	40.8	11.3	6.5	68	15.9	M16×1																														
納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2																																																																																																															
☐	N2HOM1608-MD25	NS 16	8	29.9	29.9	11.3	6.5	63	15.9	M16×1																																																																																																															
☐	N2HOM1611-MD25	NF 16	11	29.9	29.9	11.3	6.5	63	15.9	M16×1																																																																																																															
☐	N2HOM2511-MD25	NFX 25	11	40.8	40.8	11.3	6.5	68	15.9	M16×1																																																																																																															
納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2																																																																																																															
☐	N2HOM1608-MD25	NS 16	8	29.9	29.9	11.3	6.5	63	15.9	M16×1																																																																																																															
☐	N2HOM1611-MD25	NF 16	11	29.9	29.9	11.3	6.5	63	15.9	M16×1																																																																																																															
☐	N2HOM2511-MD25	NFX 25	11	40.8	40.8	11.3	6.5	68	15.9	M16×1																																																																																																															
112	サンフレキ ROBO N2型附属品 フランジ付きコネクタ N2ZS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるサンフレキ ROBO</th> <th>挿入できるケーブル最大径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>φC</th> <th>φd</th> <th>φe</th> <th>ℓ1</th> <th>ℓ2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◎</td> <td>N2ZS 32 68</td> <td>NP</td> <td>32</td> <td>25</td> <td>48.3</td> <td>26.1</td> <td>68</td> <td>38</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>N2ZS 40 72</td> <td>NF</td> <td>40</td> <td>33</td> <td>57.3</td> <td>33.7</td> <td>72</td> <td>44</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>N2ZS 50 80</td> <td>NFX</td> <td>50</td> <td>42</td> <td>67.7</td> <td>43.2</td> <td>80</td> <td>45</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>N2ZS 63 95</td> <td></td> <td>63</td> <td>55</td> <td>80.9</td> <td>55.6</td> <td>95</td> <td>49</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table> <p>追加</p> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2	◎	N2ZS 32 68	NP	32	25	48.3	26.1	68	38	6	6	55	☐	N2ZS 40 72	NF	40	33	57.3	33.7	72	44	6	8	57	◎	N2ZS 50 80	NFX	50	42	67.7	43.2	80	45	6	8	65	◎	N2ZS 63 95		63	55	80.9	55.6	95	49	6	8	78	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるサンフレキ ROBO</th> <th>挿入できるケーブル最大径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>φC</th> <th>φd</th> <th>φe</th> <th>ℓ1</th> <th>ℓ2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◎</td> <td>N2ZS 32 68</td> <td>NP</td> <td>32</td> <td>25</td> <td>48.3</td> <td>26.1</td> <td>68</td> <td>38</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>N2ZS 40 72</td> <td>NF</td> <td>40</td> <td>33</td> <td>57.3</td> <td>33.7</td> <td>72</td> <td>44</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>N2ZS 50 80</td> <td>NFX</td> <td>50</td> <td>42</td> <td>67.7</td> <td>43.2</td> <td>80</td> <td>45</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>N2ZS 63 95</td> <td></td> <td>63</td> <td>55</td> <td>80.9</td> <td>55.6</td> <td>95</td> <td>49</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2	◎	N2ZS 32 68	NP	32	25	48.3	26.1	68	38	6	6	55	☐	N2ZS 40 72	NF	40	33	57.3	33.7	72	44	6	8	57	◎	N2ZS 50 80	NFX	50	42	67.7	43.2	80	45	6	8	65	◎	N2ZS 63 95		63	55	80.9	55.6	95	49	6	8	78
納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2																																																																																																															
◎	N2ZS 32 68	NP	32	25	48.3	26.1	68	38	6	6	55																																																																																																														
☐	N2ZS 40 72	NF	40	33	57.3	33.7	72	44	6	8	57																																																																																																														
◎	N2ZS 50 80	NFX	50	42	67.7	43.2	80	45	6	8	65																																																																																																														
◎	N2ZS 63 95		63	55	80.9	55.6	95	49	6	8	78																																																																																																														
納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大径	φA	φB	φC	φd	φe	ℓ1	ℓ2																																																																																																															
◎	N2ZS 32 68	NP	32	25	48.3	26.1	68	38	6	6	55																																																																																																														
☐	N2ZS 40 72	NF	40	33	57.3	33.7	72	44	6	8	57																																																																																																														
◎	N2ZS 50 80	NFX	50	42	67.7	43.2	80	45	6	8	65																																																																																																														
◎	N2ZS 63 95		63	55	80.9	55.6	95	49	6	8	78																																																																																																														



頁	商品名	修正内容	修正後
112	サンフレキ ROBO N2型附属品 フランジ付きコネクタ N29ZS	 <p>注 1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP, NF, NFX はメートルサイズのみ、NRS, NRF はヨーロッパサイズのみとします。 注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	 <p>注 1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP, NF, NFX はメートルサイズのみ、NRS, NRF はヨーロッパサイズのみとします。 注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>
112	サンフレキ ROBO N2型附属品 フランジ付きコネクタ N24ZS	 <p>注 1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。 注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	 <p>注 1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。 注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>
113	サンフレキ ROBO コンビネーション カップリング MS コネクタ接続用 N2KD N29KD	 <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	 <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>
114	サンフレキ ROBO コンビネーション カップリング MS コネクタ接続用 N2KM	 <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP, NF, NFX はメートルサイズのみ、NRS, NRF はヨーロッパサイズのみとします。 注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	 <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。 注 3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP, NF, NFX はメートルサイズのみ、NRS, NRF はヨーロッパサイズのみとします。 注 4. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>
115	サンフレキ ROBO N2型附属品 フランジ付きコネクタ N2KG	 <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	 <p>注 1. UL 認定品ではありません。 注 2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																													
115	サンフレキ ROBO N2型附属品 コンビネーション カップリング 鋼製電線管接続用 N29KG	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>N29KG 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>38.7</td><td>39.9</td><td>26.1</td><td>46</td><td>54</td></tr> <tr><td>○</td><td>N29KG 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>48.0</td><td>49.0</td><td>33.7</td><td>53</td><td>62</td></tr> <tr><td>○</td><td>N29KG 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>53.9</td><td>58.0</td><td>43.0</td><td>59</td><td>71</td></tr> <tr><td>○</td><td>N29KG 63</td><td></td><td>63</td><td>55</td><td>80.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>83</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通過するため、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。</p> <p>追加</p> <p>注3. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	N29KG 32	NF	32	25	48.3	38.7	39.9	26.1	46	54	○	N29KG 40	NFX	40	33	57.3	48.0	49.0	33.7	53	62	○	N29KG 50		50	42	67.7	53.9	58.0	43.0	59	71	○	N29KG 63		63	55	80.9					83	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>N29KG 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>38.7</td><td>39.9</td><td>26.1</td><td>46</td><td>54</td></tr> <tr><td>○</td><td>N29KG 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>48.0</td><td>49.0</td><td>33.7</td><td>53</td><td>62</td></tr> <tr><td>○</td><td>N29KG 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>53.9</td><td>58.0</td><td>43.0</td><td>59</td><td>71</td></tr> <tr><td>○</td><td>N29KG 63</td><td></td><td>63</td><td>55</td><td>80.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>83</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通過するため、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。 注3. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	N29KG 32	NF	32	25	48.3	38.7	39.9	26.1	46	54	○	N29KG 40	NFX	40	33	57.3	48.0	49.0	33.7	53	62	○	N29KG 50		50	42	67.7	53.9	58.0	43.0	59	71	○	N29KG 63		63	55	80.9					83																					
	○	N29KG 32	NF	32	25	48.3	38.7	39.9	26.1	46	54																																																																																																					
	○	N29KG 40	NFX	40	33	57.3	48.0	49.0	33.7	53	62																																																																																																					
○	N29KG 50		50	42	67.7	53.9	58.0	43.0	59	71																																																																																																						
○	N29KG 63		63	55	80.9					83																																																																																																						
○	N29KG 32	NF	32	25	48.3	38.7	39.9	26.1	46	54																																																																																																						
○	N29KG 40	NFX	40	33	57.3	48.0	49.0	33.7	53	62																																																																																																						
○	N29KG 50		50	42	67.7	53.9	58.0	43.0	59	71																																																																																																						
○	N29KG 63		63	55	80.9					83																																																																																																						
サンフレキ ROBO N2型附属品 コンビネーション カップリング 鋼製電線管接続用 N24KG	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>N24KG 25</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>○</td><td>N24KG 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>38.7</td><td>39.9</td><td>26.1</td><td>32</td><td>40</td></tr> <tr><td>○</td><td>N24KG 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>48.0</td><td>49.0</td><td>33.7</td><td>36</td><td>45</td></tr> <tr><td>○</td><td>N24KG 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>53.9</td><td>58.0</td><td>43.0</td><td>38</td><td>49</td></tr> <tr><td>○</td><td>N24KG 63</td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>77</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通過するため、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。</p> <p>追加</p> <p>注3. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	N24KG 25	NP	25	19	40.8					9	○	N24KG 32	NF	32	25	48.3	38.7	39.9	26.1	32	40	○	N24KG 40	NFX	40	33	57.3	48.0	49.0	33.7	36	45	○	N24KG 50		50	42	67.7	53.9	58.0	43.0	38	49	○	N24KG 63		63	54	80.9					77	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>N24KG 25</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>○</td><td>N24KG 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>38.7</td><td>39.9</td><td>26.1</td><td>32</td><td>40</td></tr> <tr><td>○</td><td>N24KG 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>48.0</td><td>49.0</td><td>33.7</td><td>36</td><td>45</td></tr> <tr><td>○</td><td>N24KG 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>53.9</td><td>58.0</td><td>43.0</td><td>38</td><td>49</td></tr> <tr><td>○</td><td>N24KG 63</td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>77</td></tr> </table> <p>注1. UL 認定品ではありません。 注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通過するため、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。 注3. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	N24KG 25	NP	25	19	40.8					9	○	N24KG 32	NF	32	25	48.3	38.7	39.9	26.1	32	40	○	N24KG 40	NFX	40	33	57.3	48.0	49.0	33.7	36	45	○	N24KG 50		50	42	67.7	53.9	58.0	43.0	38	49	○	N24KG 63		63	54	80.9					77
○	N24KG 25	NP	25	19	40.8					9																																																																																																						
○	N24KG 32	NF	32	25	48.3	38.7	39.9	26.1	32	40																																																																																																						
○	N24KG 40	NFX	40	33	57.3	48.0	49.0	33.7	36	45																																																																																																						
○	N24KG 50		50	42	67.7	53.9	58.0	43.0	38	49																																																																																																						
○	N24KG 63		63	54	80.9					77																																																																																																						
○	N24KG 25	NP	25	19	40.8					9																																																																																																						
○	N24KG 32	NF	32	25	48.3	38.7	39.9	26.1	32	40																																																																																																						
○	N24KG 40	NFX	40	33	57.3	48.0	49.0	33.7	36	45																																																																																																						
○	N24KG 50		50	42	67.7	53.9	58.0	43.0	38	49																																																																																																						
○	N24KG 63		63	54	80.9					77																																																																																																						
サンフレキ ROBO N2型附属品 コンビネーション カップリング 鋼製電線管接続用 N2KC	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>N2KC 25</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>40.8</td><td>19.8</td><td>14.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N2KC 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>26.1</td><td>16.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N2KC 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>33.7</td><td>18.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N2KC 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>43.0</td><td>18.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N2KC 63</td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>55.1</td><td>20.0</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	N2KC 25	NP	25	19	40.8	40.8	19.8	14.0			○	N2KC 32	NF	32	25	48.3	48.3	26.1	16.0			○	N2KC 40	NFX	40	33	57.3	57.3	33.7	18.0			○	N2KC 50		50	42	67.7	67.7	43.0	18.0			○	N2KC 63		63	54	80.9	80.9	55.1	20.0			<table border="1"> <tr><td>○</td><td>N2KC 25</td><td>NP</td><td>25</td><td>19</td><td>40.8</td><td>40.8</td><td>19.8</td><td>14.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N2KC 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>26.1</td><td>16.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N2KC 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>33.7</td><td>18.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N2KC 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>43.0</td><td>18.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N2KC 63</td><td></td><td>63</td><td>54</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>55.1</td><td>20.0</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	N2KC 25	NP	25	19	40.8	40.8	19.8	14.0			○	N2KC 32	NF	32	25	48.3	48.3	26.1	16.0			○	N2KC 40	NFX	40	33	57.3	57.3	33.7	18.0			○	N2KC 50		50	42	67.7	67.7	43.0	18.0			○	N2KC 63		63	54	80.9	80.9	55.1	20.0		
○	N2KC 25	NP	25	19	40.8	40.8	19.8	14.0																																																																																																								
○	N2KC 32	NF	32	25	48.3	48.3	26.1	16.0																																																																																																								
○	N2KC 40	NFX	40	33	57.3	57.3	33.7	18.0																																																																																																								
○	N2KC 50		50	42	67.7	67.7	43.0	18.0																																																																																																								
○	N2KC 63		63	54	80.9	80.9	55.1	20.0																																																																																																								
○	N2KC 25	NP	25	19	40.8	40.8	19.8	14.0																																																																																																								
○	N2KC 32	NF	32	25	48.3	48.3	26.1	16.0																																																																																																								
○	N2KC 40	NFX	40	33	57.3	57.3	33.7	18.0																																																																																																								
○	N2KC 50		50	42	67.7	67.7	43.0	18.0																																																																																																								
○	N2KC 63		63	54	80.9	80.9	55.1	20.0																																																																																																								
116	サンフレキ ROBO N2型附属品 中継式 90°形 カップリング 厚鋼電線管ねじ接続仕様 N29C	<p>修正</p> <table border="1"> <tr><td>○</td><td>N29C 40</td><td>NF</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>33.7</td><td>36</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N29C 50</td><td>NFX</td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>40.3</td><td>43</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N29C 63</td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>74.8</td><td>52.0</td><td>49</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通過するため、最大外径を目安として下さい。</p> <p>追加</p> <p>注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	N29C 40	NF	40	33	57.3	56.0	33.7	36			○	N29C 50	NFX	50	39	67.7	64.0	40.3	43			○	N29C 63		63	51	80.9	74.8	52.0	49			<table border="1"> <tr><td>○</td><td>N29C 40</td><td>NF</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>56.0</td><td>33.7</td><td>36</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N29C 50</td><td>NFX</td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>64.0</td><td>40.3</td><td>43</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>N29C 63</td><td></td><td>63</td><td>51</td><td>80.9</td><td>74.8</td><td>52.0</td><td>49</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通過するため、最大外径を目安として下さい。 注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	N29C 40	NF	40	33	57.3	56.0	33.7	36			○	N29C 50	NFX	50	39	67.7	64.0	40.3	43			○	N29C 63		63	51	80.9	74.8	52.0	49																																													
	○	N29C 40	NF	40	33	57.3	56.0	33.7	36																																																																																																							
○	N29C 50	NFX	50	39	67.7	64.0	40.3	43																																																																																																								
○	N29C 63		63	51	80.9	74.8	52.0	49																																																																																																								
○	N29C 40	NF	40	33	57.3	56.0	33.7	36																																																																																																								
○	N29C 50	NFX	50	39	67.7	64.0	40.3	43																																																																																																								
○	N29C 63		63	51	80.9	74.8	52.0	49																																																																																																								
サンフレキ ROBO N2型附属品 回転式カップリング NR2C	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>NR2C 25</td><td>NF</td><td>25</td><td>19</td><td>SS 32</td><td>41.5</td><td>20.0</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>NR2C 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>SS 40</td><td>50.0</td><td>25.9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>NR2C 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>SS 50</td><td>59.5</td><td>33.8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>NR2C 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>SS 63</td><td>70.3</td><td>42.8</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	NR2C 25	NF	25	19	SS 32	41.5	20.0				○	NR2C 32	NF	32	25	SS 40	50.0	25.9				○	NR2C 40	NFX	40	33	SS 50	59.5	33.8				○	NR2C 50		50	42	SS 63	70.3	42.8				<table border="1"> <tr><td>○</td><td>NR2C 25</td><td>NF</td><td>25</td><td>19</td><td>SS 32</td><td>41.5</td><td>20.0</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>NR2C 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>SS 40</td><td>50.0</td><td>25.9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>NR2C 40</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>SS 50</td><td>59.5</td><td>33.8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>NR2C 50</td><td></td><td>50</td><td>42</td><td>SS 63</td><td>70.3</td><td>42.8</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	○	NR2C 25	NF	25	19	SS 32	41.5	20.0				○	NR2C 32	NF	32	25	SS 40	50.0	25.9				○	NR2C 40	NFX	40	33	SS 50	59.5	33.8				○	NR2C 50		50	42	SS 63	70.3	42.8																									
○	NR2C 25	NF	25	19	SS 32	41.5	20.0																																																																																																									
○	NR2C 32	NF	32	25	SS 40	50.0	25.9																																																																																																									
○	NR2C 40	NFX	40	33	SS 50	59.5	33.8																																																																																																									
○	NR2C 50		50	42	SS 63	70.3	42.8																																																																																																									
○	NR2C 25	NF	25	19	SS 32	41.5	20.0																																																																																																									
○	NR2C 32	NF	32	25	SS 40	50.0	25.9																																																																																																									
○	NR2C 40	NFX	40	33	SS 50	59.5	33.8																																																																																																									
○	NR2C 50		50	42	SS 63	70.3	42.8																																																																																																									

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																
117	サンフレキ ROBO N2型附属品 回転式コネクタ ノックアウト接続用 N2RBG	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td colspan="2">N2RBG 34</td><td>NRF</td><td>34</td><td>25</td><td>49.0</td><td>48.3</td><td>25.9</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2RBG 40</td><td>N2RBG 40 LG</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>33.7</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2RBG 50</td><td>N2RBG 50 LG</td><td>注4</td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>39.8</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2RBG 63</td><td>N2RBG 63 LG</td><td></td><td>63</td><td>50</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>51.6</td></tr> </table> <p>注1. N2RBG32以上のサイズは、ϕ_1が24mmのものも製作できます。 注2. UL認定品ではありません。 注3. の品番はヨーロッパサイズとなります。 注4. 接続できるサンフレキROBOのNP,NF,NFXはメートルサイズのみ、NRS,NRFはヨーロッパサイズのみ。</p> <p>追加</p> <p>注5. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N2RBG 34		NRF	34	25	49.0	48.3	25.9	○	■	N2RBG 40	N2RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.7	○	■	N2RBG 50	N2RBG 50 LG	注4	50	39	67.7	67.7	39.8	○	■	N2RBG 63	N2RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.6	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td colspan="2">N2RBG 34</td><td>NRF</td><td>34</td><td>25</td><td>49.0</td><td>48.3</td><td>25.9</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2RBG 40</td><td>N2RBG 40 LG</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>33.7</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2RBG 50</td><td>N2RBG 50 LG</td><td>注4</td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>39.8</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2RBG 63</td><td>N2RBG 63 LG</td><td></td><td>63</td><td>50</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>51.6</td></tr> </table> <p>注1. N2RBG32以上のサイズは、ϕ_1が24mmのものも製作できます。 注2. UL認定品ではありません。 注3. の品番はヨーロッパサイズとなります。 注4. 接続できるサンフレキROBOのNP,NF,NFXはメートルサイズのみ、NRS,NRFはヨーロッパサイズのみ。 注5. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N2RBG 34		NRF	34	25	49.0	48.3	25.9	○	■	N2RBG 40	N2RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.7	○	■	N2RBG 50	N2RBG 50 LG	注4	50	39	67.7	67.7	39.8	○	■	N2RBG 63	N2RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.6																
	○	■	N2RBG 34		NRF	34	25	49.0	48.3	25.9																																																																																									
○	■	N2RBG 40	N2RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.7																																																																																										
○	■	N2RBG 50	N2RBG 50 LG	注4	50	39	67.7	67.7	39.8																																																																																										
○	■	N2RBG 63	N2RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.6																																																																																										
○	■	N2RBG 34		NRF	34	25	49.0	48.3	25.9																																																																																										
○	■	N2RBG 40	N2RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.7																																																																																										
○	■	N2RBG 50	N2RBG 50 LG	注4	50	39	67.7	67.7	39.8																																																																																										
○	■	N2RBG 63	N2RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.6																																																																																										
サンフレキ ROBO N2型附属品 回転式コネクタ ノックアウト接続用 N29RBG	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td colspan="2">N29RBG 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>25.6</td><td>45</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N29RBG 40</td><td>N29RBG 40 LG</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>33.6</td><td>51</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N29RBG 50</td><td>N29RBG 50 LG</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>39.7</td><td>57</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N29RBG 63</td><td>N29RBG 63 LG</td><td></td><td>63</td><td>50</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>51.3</td><td>64</td></tr> </table> <p>注1. N29RBG32以上のサイズは、ϕ_1が24mmのものも製作できます。 注2. UL認定品ではありません。 注3. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を有しますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。</p> <p>追加</p> <p>注4. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N29RBG 32		NF	32	25	48.3	48.3	25.6	45	○	■	N29RBG 40	N29RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.6	51	○	■	N29RBG 50	N29RBG 50 LG		50	39	67.7	67.7	39.7	57	○	■	N29RBG 63	N29RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	64	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td colspan="2">N29RBG 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>25.6</td><td>45</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N29RBG 40</td><td>N29RBG 40 LG</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>33.6</td><td>51</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N29RBG 50</td><td>N29RBG 50 LG</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>39.7</td><td>57</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N29RBG 63</td><td>N29RBG 63 LG</td><td></td><td>63</td><td>50</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>51.3</td><td>64</td></tr> </table> <p>注1. N29RBG32以上のサイズは、ϕ_1が24mmのものも製作できます。 注2. UL認定品ではありません。 注3. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を有しますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。 注4. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N29RBG 32		NF	32	25	48.3	48.3	25.6	45	○	■	N29RBG 40	N29RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.6	51	○	■	N29RBG 50	N29RBG 50 LG		50	39	67.7	67.7	39.7	57	○	■	N29RBG 63	N29RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	64									
○	■	N29RBG 32		NF	32	25	48.3	48.3	25.6	45																																																																																									
○	■	N29RBG 40	N29RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.6	51																																																																																									
○	■	N29RBG 50	N29RBG 50 LG		50	39	67.7	67.7	39.7	57																																																																																									
○	■	N29RBG 63	N29RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	64																																																																																									
○	■	N29RBG 32		NF	32	25	48.3	48.3	25.6	45																																																																																									
○	■	N29RBG 40	N29RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.6	51																																																																																									
○	■	N29RBG 50	N29RBG 50 LG		50	39	67.7	67.7	39.7	57																																																																																									
○	■	N29RBG 63	N29RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	64																																																																																									
サンフレキ ROBO N2型附属品 回転式コネクタ ノックアウト接続用 N24RBG	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td colspan="2">N24RBG 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>25.6</td><td>30</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N24RBG 40</td><td>N24RBG 40 LG</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>33.6</td><td>34</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N24RBG 50</td><td>N24RBG 50 LG</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>39.7</td><td>36</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N24RBG 63</td><td>N24RBG 63 LG</td><td></td><td>63</td><td>50</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>51.3</td><td>39</td></tr> </table> <p>注1. N24RBG32以上のサイズは、ϕ_1が24mmのものも製作できます。 注2. UL認定品ではありません。 注3. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を有しますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。</p> <p>追加</p> <p>注4. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N24RBG 32		NF	32	25	48.3	48.3	25.6	30	○	■	N24RBG 40	N24RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.6	34	○	■	N24RBG 50	N24RBG 50 LG		50	39	67.7	67.7	39.7	36	○	■	N24RBG 63	N24RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	39	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td colspan="2">N24RBG 32</td><td>NF</td><td>32</td><td>25</td><td>48.3</td><td>48.3</td><td>25.6</td><td>30</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N24RBG 40</td><td>N24RBG 40 LG</td><td>NFX</td><td>40</td><td>33</td><td>57.3</td><td>57.3</td><td>33.6</td><td>34</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N24RBG 50</td><td>N24RBG 50 LG</td><td></td><td>50</td><td>39</td><td>67.7</td><td>67.7</td><td>39.7</td><td>36</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N24RBG 63</td><td>N24RBG 63 LG</td><td></td><td>63</td><td>50</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td>51.3</td><td>39</td></tr> </table> <p>注1. N24RBG32以上のサイズは、ϕ_1が24mmのものも製作できます。 注2. UL認定品ではありません。 注3. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を有しますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。 注4. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N24RBG 32		NF	32	25	48.3	48.3	25.6	30	○	■	N24RBG 40	N24RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.6	34	○	■	N24RBG 50	N24RBG 50 LG		50	39	67.7	67.7	39.7	36	○	■	N24RBG 63	N24RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	39									
○	■	N24RBG 32		NF	32	25	48.3	48.3	25.6	30																																																																																									
○	■	N24RBG 40	N24RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.6	34																																																																																									
○	■	N24RBG 50	N24RBG 50 LG		50	39	67.7	67.7	39.7	36																																																																																									
○	■	N24RBG 63	N24RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	39																																																																																									
○	■	N24RBG 32		NF	32	25	48.3	48.3	25.6	30																																																																																									
○	■	N24RBG 40	N24RBG 40 LG	NFX	40	33	57.3	57.3	33.6	34																																																																																									
○	■	N24RBG 50	N24RBG 50 LG		50	39	67.7	67.7	39.7	36																																																																																									
○	■	N24RBG 63	N24RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	39																																																																																									
118	サンフレキ ROBO N2型附属品 貫通式コネクタ N2VBG	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2VBG 32</td><td>N2VBG 32 LG</td><td>NF</td><td>32</td><td>32.0</td><td>48.3</td><td>55.9</td><td>53.0</td><td>32.7</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2VBG 40</td><td>N2VBG 40 LG</td><td>NFX</td><td>40</td><td>40.0</td><td>57.3</td><td>63.1</td><td>61.0</td><td>40.8</td><td>16.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2VBG 50</td><td>N2VBG 50 LG</td><td></td><td>50</td><td>50.0</td><td>67.7</td><td>74.4</td><td>74.0</td><td>51.0</td><td>16.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2VBG 63</td><td>N2VBG 63 LG</td><td></td><td>63</td><td>63.0</td><td>80.9</td><td>88.1</td><td>93.0</td><td>64.1</td><td>18.0</td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N2VBG 32	N2VBG 32 LG	NF	32	32.0	48.3	55.9	53.0	32.7	14.0	○	■	N2VBG 40	N2VBG 40 LG	NFX	40	40.0	57.3	63.1	61.0	40.8	16.0	○	■	N2VBG 50	N2VBG 50 LG		50	50.0	67.7	74.4	74.0	51.0	16.0	○	■	N2VBG 63	N2VBG 63 LG		63	63.0	80.9	88.1	93.0	64.1	18.0	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2VBG 32</td><td>N2VBG 32 LG</td><td>NF</td><td>32</td><td>32.0</td><td>48.3</td><td>55.9</td><td>53.0</td><td>32.7</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2VBG 40</td><td>N2VBG 40 LG</td><td>NFX</td><td>40</td><td>40.0</td><td>57.3</td><td>63.1</td><td>61.0</td><td>40.8</td><td>16.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2VBG 50</td><td>N2VBG 50 LG</td><td></td><td>50</td><td>50.0</td><td>67.7</td><td>74.4</td><td>74.0</td><td>51.0</td><td>16.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2VBG 63</td><td>N2VBG 63 LG</td><td></td><td>63</td><td>63.0</td><td>80.9</td><td>88.1</td><td>93.0</td><td>64.1</td><td>18.0</td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N2VBG 32	N2VBG 32 LG	NF	32	32.0	48.3	55.9	53.0	32.7	14.0	○	■	N2VBG 40	N2VBG 40 LG	NFX	40	40.0	57.3	63.1	61.0	40.8	16.0	○	■	N2VBG 50	N2VBG 50 LG		50	50.0	67.7	74.4	74.0	51.0	16.0	○	■	N2VBG 63	N2VBG 63 LG		63	63.0	80.9	88.1	93.0	64.1	18.0
	○	■	N2VBG 32	N2VBG 32 LG	NF	32	32.0	48.3	55.9	53.0	32.7	14.0																																																																																							
○	■	N2VBG 40	N2VBG 40 LG	NFX	40	40.0	57.3	63.1	61.0	40.8	16.0																																																																																								
○	■	N2VBG 50	N2VBG 50 LG		50	50.0	67.7	74.4	74.0	51.0	16.0																																																																																								
○	■	N2VBG 63	N2VBG 63 LG		63	63.0	80.9	88.1	93.0	64.1	18.0																																																																																								
○	■	N2VBG 32	N2VBG 32 LG	NF	32	32.0	48.3	55.9	53.0	32.7	14.0																																																																																								
○	■	N2VBG 40	N2VBG 40 LG	NFX	40	40.0	57.3	63.1	61.0	40.8	16.0																																																																																								
○	■	N2VBG 50	N2VBG 50 LG		50	50.0	67.7	74.4	74.0	51.0	16.0																																																																																								
○	■	N2VBG 63	N2VBG 63 LG		63	63.0	80.9	88.1	93.0	64.1	18.0																																																																																								
サンフレキ ROBO N2型附属品 ケーブルグラウンド式 プッシング N2HBI	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2HBI 63 28</td><td>28</td><td>24</td><td></td><td></td><td>53.5</td><td>77</td><td>150</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2HBI 63 32</td><td>32</td><td>28</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td colspan="4" style="text-align:center;">販売終了</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2HBI 63 36</td><td>36</td><td>32</td><td></td><td></td><td>64.1</td><td>81</td><td>170</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2HBI 63 40</td><td>40</td><td>36</td><td></td><td></td><td>71.3</td><td>82</td><td>185</td><td>2</td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N2HBI 63 28	28	24			53.5	77	150	2	○	■	N2HBI 63 32	32	28	80.9	80.9	販売終了				○	■	N2HBI 63 36	36	32			64.1	81	170	2	○	■	N2HBI 63 40	40	36			71.3	82	185	2	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2HBI 63 28</td><td>28</td><td>24</td><td></td><td></td><td>53.5</td><td>77</td><td>150</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2HBI 63 32</td><td>32</td><td>28</td><td>80.9</td><td>80.9</td><td colspan="4" style="text-align:center;">販売終了</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2HBI 63 36</td><td>36</td><td>32</td><td></td><td></td><td>64.1</td><td>81</td><td>170</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>■</td><td>N2HBI 63 40</td><td>40</td><td>36</td><td></td><td></td><td>71.3</td><td>82</td><td>185</td><td>2</td></tr> </table> <p>注. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	○	■	N2HBI 63 28	28	24			53.5	77	150	2	○	■	N2HBI 63 32	32	28	80.9	80.9	販売終了				○	■	N2HBI 63 36	36	32			64.1	81	170	2	○	■	N2HBI 63 40	40	36			71.3	82	185	2									
○	■	N2HBI 63 28	28	24			53.5	77	150	2																																																																																									
○	■	N2HBI 63 32	32	28	80.9	80.9	販売終了																																																																																												
○	■	N2HBI 63 36	36	32			64.1	81	170	2																																																																																									
○	■	N2HBI 63 40	40	36			71.3	82	185	2																																																																																									
○	■	N2HBI 63 28	28	24			53.5	77	150	2																																																																																									
○	■	N2HBI 63 32	32	28	80.9	80.9	販売終了																																																																																												
○	■	N2HBI 63 36	36	32			64.1	81	170	2																																																																																									
○	■	N2HBI 63 40	40	36			71.3	82	185	2																																																																																									

頁	商品名	修正内容	修正後
119	サンフレキ ROBO N2型附属品 ケーブルグラウンド式 コネクタ ノックアウト接続用 N2HBG	<p>追加</p> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	<p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>
	サンフレキ ROBO N2型附属品 ケーブルグラウンド式 コネクタ ノックアウト接続用 N2HBM	<p>追加</p> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	<p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>
	サンフレキ ROBO N2型附属品 ケーブルグラウンド式 コネクタ ノックアウト接続用 N29HBM	<p>修正</p> <p>注1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は、固定できる最大外径になります。90°型本体部を接続しない場合もありますので、ケーブルシースを剥き取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。</p> <p>追加</p> <p>注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	<p>注1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は、固定できる最大外径になります。90°型本体部を接続しない場合もありますので、ケーブルシースを剥き取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。</p> <p>注2. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>
121	サンフレキ ROBO N2型附属品 ケーブルグラウンド式 コンビネーション カップリング MS コネクタ接続用 N2HKD	<p>追加</p> <p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	<p>注. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>
	サンフレキ ROBO N2型附属品 ケーブルグラウンド式 コンビネーション カップリング MS コネクタ接続用 N29HKD	<p>注1. 品番の意味は、例えばN2HKD161118は、16はサンフレキROBOの呼び#16、11は挿入できるケーブル最大外径です。</p> <p>注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を接続しない場合もありますので、ケーブルシースを剥き取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。</p> <p>追加</p> <p>注3. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	<p>注1. 品番の意味は、例えばN2HKD161118は、16はサンフレキROBOの呼び#16、11は挿入できるケーブル最大外径です。</p> <p>注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を接続しない場合もありますので、ケーブルシースを剥き取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。</p> <p>注3. 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																								
122	サンフレキROBO N2型附属品 ケーブルグランド式 コンビネーション カップリング MSコネクタ接続用 N2HKM	修正内容 <table border="1"> <tr><td>種</td><td>N2HKM322432</td><td></td><td></td><td>24</td><td>20</td><td></td><td>50.4</td><td>10.5</td><td>68</td><td>10.5</td><td>32</td><td>1-3/4-18UNS-2B</td></tr> <tr><td>種</td><td>N2HKM322436</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56.5</td><td>12.0</td><td></td><td></td><td>36</td><td>2-18UNS-2B</td></tr> <tr><td>種</td><td>N2HKM402424</td><td></td><td>40</td><td>24</td><td>20</td><td>57.3</td><td>42.1</td><td>9.0</td><td>71</td><td>9.0</td><td>24/28</td><td>1-7/16-18UNEF-2B</td></tr> <tr><td>種</td><td>N2HKM402432</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.4</td><td>10.5</td><td></td><td>10.5</td><td>32</td><td>1-3/4-18UNS-2B</td></tr> </table> <p>注1. 品番の意味は、例えばN2HKM161118は、16はサンフレキROBOの呼び#16、11は挿入できるケーブルの外径φ11mm(φ11~φ8)、18はMSコネクタのシェルサイズです。</p> <p>追加</p> <p>注2. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	種	N2HKM322432			24	20		50.4	10.5	68	10.5	32	1-3/4-18UNS-2B	種	N2HKM322436						56.5	12.0			36	2-18UNS-2B	種	N2HKM402424		40	24	20	57.3	42.1	9.0	71	9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	種	N2HKM402432						50.4	10.5		10.5	32	1-3/4-18UNS-2B	修正後 <table border="1"> <tr><td>種</td><td>N2HKM322432</td><td></td><td></td><td>24</td><td>20</td><td></td><td>50.4</td><td>10.5</td><td>68</td><td>10.5</td><td>32</td><td>1-3/4-18UNS-2B</td></tr> <tr><td>種</td><td>N2HKM322436</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56.5</td><td>12.0</td><td></td><td></td><td>36</td><td>2-18UNS-2B</td></tr> <tr><td>種</td><td>N2HKM402424</td><td></td><td>40</td><td>24</td><td>20</td><td>57.3</td><td>42.1</td><td>9.0</td><td>71</td><td>9.0</td><td>24/28</td><td>1-7/16-18UNEF-2B</td></tr> <tr><td>種</td><td>N2HKM402432</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.4</td><td>10.5</td><td></td><td>10.5</td><td>32</td><td>1-3/4-18UNS-2B</td></tr> </table> <p>注1. 品番の意味は、例えばN2HKM161118は、16はサンフレキROBOの呼び#16、11は挿入できるケーブルの外径φ11mm(φ11~φ8)、18はMSコネクタのシェルサイズです。</p> <p>注2. 接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	種	N2HKM322432			24	20		50.4	10.5	68	10.5	32	1-3/4-18UNS-2B	種	N2HKM322436						56.5	12.0			36	2-18UNS-2B	種	N2HKM402424		40	24	20	57.3	42.1	9.0	71	9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	種	N2HKM402432						50.4	10.5		10.5	32	1-3/4-18UNS-2B
		種	N2HKM322432			24	20		50.4	10.5	68	10.5	32	1-3/4-18UNS-2B																																																																																													
種	N2HKM322436						56.5	12.0			36	2-18UNS-2B																																																																																															
種	N2HKM402424		40	24	20	57.3	42.1	9.0	71	9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B																																																																																															
種	N2HKM402432						50.4	10.5		10.5	32	1-3/4-18UNS-2B																																																																																															
種	N2HKM322432			24	20		50.4	10.5	68	10.5	32	1-3/4-18UNS-2B																																																																																															
種	N2HKM322436						56.5	12.0			36	2-18UNS-2B																																																																																															
種	N2HKM402424		40	24	20	57.3	42.1	9.0	71	9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B																																																																																															
種	N2HKM402432						50.4	10.5		10.5	32	1-3/4-18UNS-2B																																																																																															
123	サンフレキROBO N2型附属品 絶縁ブッシング NBI	修正内容 <table border="1"> <tr><td>種</td><td>NBI 42</td><td>42</td><td>33</td><td>42.5</td><td>33.7</td><td>3.5</td><td>23.6</td><td>20</td></tr> <tr><td>種</td><td>NBI 50</td><td>50</td><td>39</td><td>50.0</td><td>39.8</td><td>4.0</td><td>24.9</td><td>10</td></tr> <tr><td>種</td><td>NBI 54</td><td>54</td><td>44</td><td>54.5</td><td>45.0</td><td>4.0</td><td>25.3</td><td>10</td></tr> <tr><td>種</td><td>NBI 63</td><td>63</td><td>52</td><td>63.0</td><td>52.5</td><td>4.0</td><td>27.7</td><td>10</td></tr> </table> <p>注1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。</p> <p>注2. 取付できるサンフレキROBOのNP,NF,NFXにはヨーロッパサイズはありません。</p> <p>追加</p> <p>注3. 取付できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	種	NBI 42	42	33	42.5	33.7	3.5	23.6	20	種	NBI 50	50	39	50.0	39.8	4.0	24.9	10	種	NBI 54	54	44	54.5	45.0	4.0	25.3	10	種	NBI 63	63	52	63.0	52.5	4.0	27.7	10	修正後 <table border="1"> <tr><td>種</td><td>NBI 42</td><td>42</td><td>33</td><td>42.5</td><td>33.7</td><td>3.5</td><td>23.6</td><td>20</td></tr> <tr><td>種</td><td>NBI 50</td><td>50</td><td>39</td><td>50.0</td><td>39.8</td><td>4.0</td><td>24.9</td><td>10</td></tr> <tr><td>種</td><td>NBI 54</td><td>54</td><td>44</td><td>54.5</td><td>45.0</td><td>4.0</td><td>25.3</td><td>10</td></tr> <tr><td>種</td><td>NBI 63</td><td>63</td><td>52</td><td>63.0</td><td>52.5</td><td>4.0</td><td>27.7</td><td>10</td></tr> </table> <p>注1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。</p> <p>注2. 取付できるサンフレキROBOのNP,NF,NFXにはヨーロッパサイズはありません。</p> <p>注3. 取付できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	種	NBI 42	42	33	42.5	33.7	3.5	23.6	20	種	NBI 50	50	39	50.0	39.8	4.0	24.9	10	種	NBI 54	54	44	54.5	45.0	4.0	25.3	10	種	NBI 63	63	52	63.0	52.5	4.0	27.7	10																																
		種	NBI 42	42	33	42.5	33.7	3.5	23.6	20																																																																																																	
種	NBI 50	50	39	50.0	39.8	4.0	24.9	10																																																																																																			
種	NBI 54	54	44	54.5	45.0	4.0	25.3	10																																																																																																			
種	NBI 63	63	52	63.0	52.5	4.0	27.7	10																																																																																																			
種	NBI 42	42	33	42.5	33.7	3.5	23.6	20																																																																																																			
種	NBI 50	50	39	50.0	39.8	4.0	24.9	10																																																																																																			
種	NBI 54	54	44	54.5	45.0	4.0	25.3	10																																																																																																			
種	NBI 63	63	52	63.0	52.5	4.0	27.7	10																																																																																																			
125	サンフレキROBO N2型附属品 サドル SS	修正内容 <table border="1"> <tr><td>種</td><td>SS 20</td><td>20</td><td>56</td><td>18</td><td>5×7</td><td>22.3</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 25</td><td>25</td><td>61</td><td>18</td><td>5×7</td><td>27.3</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 32</td><td>32</td><td>68</td><td>20</td><td>5×7</td><td>34.1</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 40</td><td>40</td><td>79</td><td>20</td><td>6×8</td><td>42.4</td><td>6</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 50</td><td>50</td><td>89</td><td>20</td><td>6×8</td><td>52.4</td><td>6</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 63</td><td>63</td><td>102</td><td>20</td><td>6×8</td><td>65.4</td><td>8</td></tr> </table> <p>注. 取付できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p> <p>追加</p> <p>注. 取付できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	種	SS 20	20	56	18	5×7	22.3	1	種	SS 25	25	61	18	5×7	27.3	1	種	SS 32	32	68	20	5×7	34.1	1	種	SS 40	40	79	20	6×8	42.4	6	種	SS 50	50	89	20	6×8	52.4	6	種	SS 63	63	102	20	6×8	65.4	8	修正後 <table border="1"> <tr><td>種</td><td>SS 20</td><td>20</td><td>56</td><td>18</td><td>5×7</td><td>22.3</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 25</td><td>25</td><td>61</td><td>18</td><td>5×7</td><td>27.3</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 32</td><td>32</td><td>68</td><td>20</td><td>5×7</td><td>34.1</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 40</td><td>40</td><td>79</td><td>20</td><td>6×8</td><td>42.4</td><td>6</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 50</td><td>50</td><td>89</td><td>20</td><td>6×8</td><td>52.4</td><td>6</td></tr> <tr><td>種</td><td>SS 63</td><td>63</td><td>102</td><td>20</td><td>6×8</td><td>65.4</td><td>8</td></tr> </table> <p>注. 取付できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	種	SS 20	20	56	18	5×7	22.3	1	種	SS 25	25	61	18	5×7	27.3	1	種	SS 32	32	68	20	5×7	34.1	1	種	SS 40	40	79	20	6×8	42.4	6	種	SS 50	50	89	20	6×8	52.4	6	種	SS 63	63	102	20	6×8	65.4	8								
		種	SS 20	20	56	18	5×7	22.3	1																																																																																																		
種	SS 25	25	61	18	5×7	27.3	1																																																																																																				
種	SS 32	32	68	20	5×7	34.1	1																																																																																																				
種	SS 40	40	79	20	6×8	42.4	6																																																																																																				
種	SS 50	50	89	20	6×8	52.4	6																																																																																																				
種	SS 63	63	102	20	6×8	65.4	8																																																																																																				
種	SS 20	20	56	18	5×7	22.3	1																																																																																																				
種	SS 25	25	61	18	5×7	27.3	1																																																																																																				
種	SS 32	32	68	20	5×7	34.1	1																																																																																																				
種	SS 40	40	79	20	6×8	42.4	6																																																																																																				
種	SS 50	50	89	20	6×8	52.4	6																																																																																																				
種	SS 63	63	102	20	6×8	65.4	8																																																																																																				
125	サンフレキROBO N2型附属品 サドル SSO	修正内容 <table border="1"> <tr><td>種</td><td>SSO 12</td><td>12</td><td>29</td><td>14</td><td>5</td><td>13.9</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SSO 16</td><td>16</td><td>33</td><td>14</td><td>5</td><td>17.9</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SSO 20</td><td>20</td><td>39</td><td>15</td><td>5</td><td>22.3</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SSO 25</td><td>25</td><td>44</td><td>16</td><td>5</td><td>27.3</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>SSO 32</td><td>32</td><td>51</td><td>17</td><td>5</td><td>34.1</td><td>2</td></tr> </table> <p>注. 取付できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p> <p>追加</p> <p>注. 取付できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	種	SSO 12	12	29	14	5	13.9	1	種	SSO 16	16	33	14	5	17.9	1	種	SSO 20	20	39	15	5	22.3	1	種	SSO 25	25	44	16	5	27.3	2	種	SSO 32	32	51	17	5	34.1	2	修正後 <table border="1"> <tr><td>種</td><td>SSO 12</td><td>12</td><td>29</td><td>14</td><td>5</td><td>13.9</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SSO 16</td><td>16</td><td>33</td><td>14</td><td>5</td><td>17.9</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SSO 20</td><td>20</td><td>39</td><td>15</td><td>5</td><td>22.3</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>SSO 25</td><td>25</td><td>44</td><td>16</td><td>5</td><td>27.3</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>SSO 32</td><td>32</td><td>51</td><td>17</td><td>5</td><td>34.1</td><td>2</td></tr> </table> <p>注. 取付できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。</p>	種	SSO 12	12	29	14	5	13.9	1	種	SSO 16	16	33	14	5	17.9	1	種	SSO 20	20	39	15	5	22.3	1	種	SSO 25	25	44	16	5	27.3	2	種	SSO 32	32	51	17	5	34.1	2																								
		種	SSO 12	12	29	14	5	13.9	1																																																																																																		
種	SSO 16	16	33	14	5	17.9	1																																																																																																				
種	SSO 20	20	39	15	5	22.3	1																																																																																																				
種	SSO 25	25	44	16	5	27.3	2																																																																																																				
種	SSO 32	32	51	17	5	34.1	2																																																																																																				
種	SSO 12	12	29	14	5	13.9	1																																																																																																				
種	SSO 16	16	33	14	5	17.9	1																																																																																																				
種	SSO 20	20	39	15	5	22.3	1																																																																																																				
種	SSO 25	25	44	16	5	27.3	2																																																																																																				
種	SSO 32	32	51	17	5	34.1	2																																																																																																				

頁	商品名	修正内容	修正後
125	サンフレキ ROBO N2型附属品 サドル SSC	 <p>追加</p> <p>注. 取付できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>	 <p>注. 取付できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。</p>